

DAS 4620

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516799887 / Materialnummer: 12539060 /
Gamla materialnummer: 28S4620MNER

Konstruktion	
Fläkt med utdragbar skärm	•
Färg på produkten	Matt-svart
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151,DUU 150
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
EasySwitch	•
Boosterlägen	1
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	23,1
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	330 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	180
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	280
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt boosterläge 1 (m ³ /h)	600
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	38,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	48,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56,0

DAS 4620

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



EAN: 4002516799887 / Materialnummer: 12539060 /
Gamla materialnummer: 28S4620MNER

Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	66,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	25,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	42,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	53,0

Cirkulationsdrift

Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	165
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	265
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	380
Fläkteffekt boosterläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	585
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	43,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	62,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	72,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	29,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	40,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	59,0

Säkerhet

Säkerhetsavstängning

•

Tekniska data

Flätkåpens bredd, mm	596
Flätkåpens höjd, mm	36
Flätkåpens djup, mm	273
Nettovikt i kg	12,0
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Total anslutningseffekt, KW	0,09
Frekvens i Hz	50

Monteringsanvisningar

Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150

Medföljande tillbehör


Kallrasskydd

•

DAS 4620

Fläkt med utdragbar skärm

med EasySwitch-styrning för bekväm användning



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings