

DAS 4920 Fläkt med utdragbar skärm med EasySwitch-styrning för bekväm användning



- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 90 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516799771 / Materialnummer: 12539070 /
Gamla materialnummer: 28S4920MNER

| | |
|--|----------------------|
| Konstruktion | |
| Fläkt med utdragbar skärm | • |
| Konstruktion och design | |
| Färg | Matt-svart |
| Funktioner | |
| Typ av fläkt | ombyggbar |
| Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift | DUU 151,DUU 150 |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity | • |
| Elektronisk styrning | • |
| EasySwitch | • |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter | • |
| Boosterlägen | 1 |
| Programmerbar avstängning av boosterläge | • |
| Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte | • |
| Indikering byte fettfilter | • |
| Indikering byte aktivt kolfilter | • |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A+++ |
| ECO-motor | • |
| PowerManagement-system | • |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 22,9 |
| Fluiddynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | A |
| Filtersystem | |
| Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 1 |
| Belysning | |
| Lysdiod | • |
| Antal x Watt | 1 x 3 W |
| Belysningsstyrka i lux | 300 lx |
| Färgtemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Belysning med dimmerfunktion | • |
| Fläkt | |
| Dubbelsidigt fläktsug | • |
| Likströmsmotor (DC-motor) | • |
| Frånluft | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 180 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 280 |
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 400 |
| Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) | 600 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 37,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 47,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 55,0 |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 66,0 |
| Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20µPa) | 24,0 |

DAS 4920

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning





EAN: 4002516799771 / Materialnummer: 12539070 /

Gamla materialnummer: 28S4920MNER

| | |
|---|------|
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 33,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 56,0 |
| Cirkulationsdrift | |
| Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591 | 165 |
| Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591 | 265 |
| Fläkteffekt intensivläge (m³/h) enligt EN 61591 | 585 |
| Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591 | 380 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 43,0 |
| Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 73,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 53,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 61,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 29,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 59,0 |
| Säkerhet | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Tekniska data | |
| Flätkåpens bredd, mm | 896 |
| Flätkåpens höjd, mm | 36 |
| Flätkåpens djup, mm | 273 |
| Minsta avstånd över elektriska hållar, mm | 450 |
| Nettovikt i kg | 14,0 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,5 |
| Skyddskontakt | • |
| Minsta höjd över gashållar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Total anslutningseffekt, KW | 0,09 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Monteringsanvisningar | |
| Frånluftsanslutning tak | • |
| Diameter frånluftsstos, mm | 150 |
| Medföljande tillbehör | |
| Kallrasskydd | • |

DAS 4920

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings