

CM 5510 125 Edition  
Fristående kaffemaskin  
med OneTouch for Two - två koppar kaffe samtidigt.



- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Perfekta resultat och intensiv kaffearom – AromaticSystem
- Krämigt mjölkskum för olika kaffespecialiteter
- Bekväm rengöring för skötsel och underhåll – rengöringsprogram
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion

EAN: 4002516788706 / Materialnummer: 12541940 /  
Gamla materialnummer: 29551021NER

<b>Jubileumskampanj</b>	
Jubileumsmodell 125	•
<b>Konstruktion och design</b>	
Fristående kaffemaskin för hela böror	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
AromaticSystem	•
OneTouch-beredning	•
OneTouch for Two-beredning	•
Programmerbara användarprofiler	2
Arombevarande kaffekvarn	•
Inställning av malgrad	•
Fler kaffesorter i form av pulver möjliga	•
Programmerbar malmängd	•
Programmerbar vattenmängd	•
Programmerbar vattentemperatur	•
Programmerbar mjölmängd	•
Programmerbar mjölkskummängd	•
Förbrygning kan programmeras	•
<b>Användarkomfort</b>	
Display	DirectSensor
Steglös höjdställning av dryckestapp min. i cm	8,0
Steglös höjdställning av dryckestapp max. i cm	13,5
Multilingua	•
Aktuella bönsorter	1
Antal bönbehållare	1
Kapacitet per bönbehållare A i g	200
Kapacitet bönbehållare totalt i g	200
Kapacitet för vattenbehållare, liter	1,3
Kapacitet för sumpbehållare, styck	7
Kapacitet uppsamlingskär i l	0,8
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuella inställningar	•
<b>Dryckesspecialiteter</b>	
Valbara dryckesmängder i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Varm mjölk enkel	•
Varm mjölk dubbel	•
Mjölkskum enkel	•

CM 5510 125 Edition  
Fristående kaffemaskin  
med OneTouch for Two - två koppar kaffe samtidigt.



EAN: 4002516788706 / Materialnummer: 12541940 /  
Gamla materialnummer: 29551021NER

Mjölkskum dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Hett vatten enkel	•
Kaffekanna	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energisparande Eco-läge kan ställas in	•
<b>Skötselkomfort</b>	
Manuell avkalkning	•
Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren	•
Bekväma rengöringsprogram	•
Automatisk sköljfunktion	•
ComfortClean	•
Löstagbar mjölkledning	•
Uttagbar bryggenhet	•
Inställning av vattenhårdhet	•
<b>Säkerhet</b>	
Driftspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Produktbredd i mm	241
Produkt höjd i mm	360
Produkt djup i mm	460
Total anslutningseffekt, KW	1,45
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Längd anslutningskabel, m	1,2
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Avkalkningstabletter	•
Rengöringstabletter	•
Kort bruksanvisning på maskinens baksida	•
<b>Valbara displayspråk</b>	
Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,