

CM 6360 125 Edition
Fristående kaffemaskin
med WiFiConn@ct, högklassig mjölkbehållare och många olika kaffespecialiteter.



- Krämigt mjölkskum för olika kaffespecialiteter
- Perfekta resultat och intensiv kaffearom – AromaticSystem
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Bekväm rengöring för skötsel och underhåll – rengöringsprogram
- Lätt kommunikation med produkten – WiFiConn@ct

EAN: 4002516789024 / Materialnummer: 12541960 /
Gamla materialnummer: 29636021NER

| | |
|--|--------------|
| Jubileumskampanj | |
| Jubileumsmodell 125 | • |
| Konstruktion och design | |
| Fristående kaffemaskin för hela böror | • |
| Njutningsfördelar | |
| AromaticSystem | • |
| OneTouch-beredning | • |
| OneTouch for Two-beredning | • |
| DoubleShot | • |
| Programmerbara användarprofiler | 8 |
| Arombevarande kaffekvarn | • |
| Inställning av malgrad | • |
| Fler kaffesorter i form av pulver möjliga | • |
| Programmerbar malmängd | • |
| Programmerbar vattenmängd | • |
| Programmerbar vattentemperatur | • |
| Programmerbar mjölmängd | • |
| Programmerbar mjölkskummängd | • |
| Förbyggnad kan programmeras | • |
| TeaTimer | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| Steglös höjdinställning av dryckestapp min. i cm | 8,0 |
| Steglös höjdinställning av dryckestapp max. i cm | 14,0 |
| PerformanceMode | • |
| BrilliantLight | • |
| Expertläge | • |
| Varm avställningsyta för kopp | • |
| MultiLingua | • |
| Aktuella bönsorter | 1 |
| Antal bönbehållare | 1 |
| Kapacitet per bönbehållare A i g | 300 |
| Kapacitet bönbehållare totalt i g | 300 |
| Kapacitet för vattenbehållare, liter | 1,8 |
| Kapacitet mjölkbehållare i l | 0,7 |
| Kapacitet för sumpbehållare, styck | 10 |
| Kapacitet uppsamlingskärl i l | 0,8 |
| Lättåtkomliga påfyllningsbehållare | • |
| Programmerbar stand-by-tid | • |
| Individuella inställningar | • |
| Dryckesspecialiteter | |
| Valbara dryckesmängder i ml | 20-300 |
| Ristretto enkel | • |
| Ristretto dubbel | • |
| Espresso enkel | • |
| Espresso dubbel | • |
| Kaffe enkel | • |
| Kaffe dubbel | • |
| Caffè lungo enkel | • |

CM 6360 125 Edition
Fristående kaffemaskin
med WiFiConn@ct, högklassig mjölkbehållare och många olika kaffespecialiteter.



EAN: 4002516789024 / Materialnummer: 12541960 /
Gamla materialnummer: 29636021NER

| | |
|--|---------|
| Caffè lungo dubbel | • |
| Cappuccino enkel | • |
| Cappuccino dubbel | • |
| Latte macchiato enkel | • |
| Latte macchiato dubbel | • |
| Varm mjölk enkel | • |
| Varm mjölk dubbel | • |
| Mjölkskum enkel | • |
| Mjölkskum dubbel | • |
| Espresso Macchiato enkel | • |
| Espresso Macchiato dubbel | • |
| Cappuccino Italiano enkel | • |
| Cappuccino Italiano dubbel | • |
| Flat white enkel | • |
| Flat white dubbel | • |
| Café au lait enkel | • |
| Café au lait dubbel | • |
| Caffè latte enkel | • |
| Caffè latte dubbel | • |
| Varmvatten enkel | • |
| Hett vatten enkel | • |
| Svart te enkel | • |
| Örtte enkel | • |
| Frukte enkel | • |
| Grönt te enkel | • |
| Vitt te enkel | • |
| Japanskt te enkel | • |
| Kaffekanna | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energisparande Eco-läge kan ställas in | • |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W | 0,1 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 0,5 |
| Skötselkomfort | |
| Manuell avkalkning | • |
| Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren | • |
| Bekväma rengöringsprogram | • |
| Automatisk sköljfunktion | • |
| ComfortClean | • |
| Löstagbar mjölkledning | • |
| Uttagbar bryggenhet | • |
| Inställning av vattenhårdhet | • |
| Tekniska data | |
| Produktbredd i mm | 251 |
| Produkthöjd i mm | 359 |
| Produktdjup i mm | 427 |
| Total anslutningseffekt, KW | 1,45 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Pumpendruck in bar | 15 |

CM 6360 125 Edition
Fristående kaffemaskin
med WiFiConn@ct, högklassig mjölkbehållare och många olika kaffespecialiteter.



EAN: 4002516789024 / Materialnummer: 12541960 /

Gamla materialnummer: 29636021NER

Längd anslutningskabel, m 1,4

Medföljande tillbehör

Mjölklans rostfritt stål •

Mjökbehållare av glas •

Avkalkningstabletter •

Rengöringstabletter •

Kort bruksanvisning på maskinens baksida •

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,