

DAH 4970 Sienna
Väggmonterad fläkt
med Con@ctivity och SmartControl för komfortabel styrning



- ECO-motor med mycket låga ljudnivåer och hög lufteffekt
- Unik användarkomfort – SmartControl och Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Bekväm ståplats – med frontpanel i 898 mm bredd
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg

A++

EAN: 4002516804444 / Materialnummer: 12559430 /
Gamla materialnummer: 28H4970BNER

Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29 kolfilter
Design	
Färg	Obsidiansvart
Kantuppsugning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
SmartControl	•
På/Av-knapp	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret	•
Programmerbar rengöring/byte av aktivt kolfiltret	•
Silence-paket	•
Lättskött innerutrymme i fläcktåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	28,2
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	2
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	260 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	215
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	315
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h)	660
Fläkteffekt boosterläge 2 (m ³ /h)	875
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	38,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	50,0

DAH 4970 Sienna
Väggmonterad fläkt
med Con@ctivity och SmartControl för komfortabel styrning



EAN: 4002516804444 / Materialnummer: 12559430 /
Gamla materialnummer: 28H4970BNER

Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	68,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	31,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	36,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	54,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	175
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	275
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	430
Fläkteffekt boosterläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	625
Fläkteffekt boosterläge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	720
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	46,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	73,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	76,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	32,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	59,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	62,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
Tekniska data	
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	830–1210
Totalhöjd cirkulat.drift och extern i mm	420
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	830
Flätkåpans bredd, mm	898
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1210
Flätkåpans höjd, mm	420
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	420
Flätkåpans djup, mm	381
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	420
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Nettovikt i kg	18,0
Längd anslutningskabel, m	1,3
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total anslutningseffekt, KW	0,22
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50



DAH 4970 Sienna
Väggmonterad fläkt
med Con@ctivity och SmartControl för komfortabel styrning



EAN: 4002516804444 / Materialnummer: 12559430 /
Gamla materialnummer: 28H4970BNER

Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•
Extra tillbehör	
Aktivt kolfilter	Nein

DAH 4970 Sienna
Väggmonterad fläkt
med Con@ctivity och SmartControl för komfortabel styrning



DAH4970, DAH4980 Installation drawings