

## Guard L1 AllFloor Flex

med unik utrustning av högsta kvalitet för högt ställda krav

Kraftfull | en borste för alla golvunderlag | flexibelt fogmunstycke



- AirClean Plus-filter: Mer än 99,99 %\* upptagning av dammpartiklar
- AllFloor golvmunstycke: En borste för alla golv – utan byte
- Hållbar: Byggt för 20 års\*\* användning
- KomfortFit: Utvecklad för högsta hygienstandard
- För en enkel rengöring: 2in1-möbel- och fogmunstycke
- Optimal effekt för varje rengöringsuppgift: 4 valbara lägen
- Optimal för svåråtkomliga ställen: flexibelt fogmunstycke
- Individuellt valbar höjd och ergonomiskt Komfort-handtag
- Tyst och skonsam: Dynamic Drive-löphjul
- Premium designkoncept med snygga applikationer

\* enligt IEC 62885-2:2021

\*\* Under utvecklingsfasen av den annonserade dammsugarserien Guard testade Miele modeller och kärnkomponenter genom 750 timmars användning (= 37,5 timmar per år) i olika effektlägen. Mer:

[miele.com/20years](http://miele.com/20years)

EAN: 4002516794738 / Materialnummer: 12559630 /

Gamla materialnummer: 41USF039NE

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Konstruktion</b>                                    |                      |
| Dammsugare med dammsugarpåse                           | •                    |
| Produktnamn  | Guard L1             |
| Motorvariant   | PowerLine            |
| Produkttyp   | SUSFO                |
| <b>Konstruktion och design</b>                         |                      |
| Färg   | Obsidiansvart        |
| <b>Användarkomfort</b>                                 |                      |
| Elektronisk sugeffektsreglering                        | Fotknappar +/-       |
| Ljusedisplay med visning av effekt                     | •                    |
| Dammsugarrör   | Dammsugarrör X(HES)  |
| Parkeringshållare för kortare pauser under dammsugning | •                    |
| Parkeringshållare för avställning                      | båda sidor           |
| Comfort-kabelvinda                                     | •                    |
| Komforthandtag 2.0                                     | •                    |
| <b>Rörlighet</b>                                       |                      |
| Hjul med stålaxel skonar golven                        | •                    |
| Dynamic Drive  | •                    |
| Aktionsradie i meter                                   | 12                   |
| Kabellängd i meter                                     | 8,5                  |
| <b>Filtersystem</b>                                    |                      |
| Dammpåsetyp  | HyClean Pure TU      |
| Volym dammpåse i liter                                 | 3,5                  |
| Indikator för byte av dammpåse                         | •                    |
| Utblåsningsfilter                                      | AirClean Plus-filter |
| Motorfilter  | •                    |
| <b>Säkerhet</b>  |                      |
| Låssystem för golvmunstycke och handtag                | •                    |
| Automatisk placering av dammpåse                       | •                    |
| Stötskyddslist runt dammsugaren                        | •                    |
| <b>Tekniska data</b>                                   |                      |
| Effekt i watt  | 890                  |
| Ljudnivå i dB  | 74,0                 |
| Bredd i mm   | 500                  |
| Höjd i mm  | 239                  |
| Vikt, kg   | 6,5                  |
| <b>Medföljande tillbehör</b>                           |                      |
| Tillbehör, tre delar                                   | integrerat           |
| Möbelmunstycke   | •                    |
| Fogmunstycke   | •                    |
| Extra långt, flexibelt fogmunstycke                    | •                    |
| Sugborste plastborstar                                 | •                    |
| Golvmunstycke  | •                    |
| Värdekupong dammsugarpåsar                             | •                    |