

DAC 2940 Stella

Takfläktar

i kompakt design i 880 mm bredd inklusive fjärrstyrning DARC 7



- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Panel med individuell utformning

A++

EAN: 4002516804635 / Materialnummer: 12564120 /
Gamla materialnummer: 28C2940SNER

Konstruktion	
Takfläktar	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 35-P
Design	
Färg	Rostfritt stål
Kantuppsugning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
EasySwitch	•
På/Av-knapp	•
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret	•
Programmerbar rengöring/byte av aktivt kolfiltret	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	31,7
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	4
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	2 x 7,2 W
Belysningsstyrka i lux	525 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	235
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	510
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h)	685
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	43,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	68,0

DAC 2940 Stella

Takfläktar

i kompakt design i 880 mm bredd inklusive fjärrstyrning DARC 7



EAN: 4002516804635 / Materialnummer: 12564120 /


Gamla materialnummer: 28C2940SNER

Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa)	28,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	40,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	45,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	53,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	165
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	325
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	425
Fläkteffekt boosterläge 1 (m³/h) enligt EN 61591	525
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	46,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	59,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	65,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	70,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	31,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	44,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	54,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	196
Flätkåpans bredd, mm	880
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	196
Flätkåpans höjd, mm	196
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	196
Flätkåpans djup, mm	500
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	196
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Nettovikt i kg	16,7
Längd anslutningskabel, m	1,4
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över gashälar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total anslutningseffekt, KW	0,17
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning sida	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Reduceringsadapter från 150 till 125 mm Ø	•
Fjärrkontroll	•
Kallrasskydd	•
Extra tillbehör	
Aktivt kolfilter	Nein

DAC 2940 Stella

Takfläktar

i kompakt design i 880 mm bredd inklusive fjärrstyrning DARC 7



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings