

DAC 4940 Stella Ambient Takfläktar

med stämningsbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 880 mm



- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- ECO-motor med mycket låga ljudnivåer och hög lufteffekt
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Panel



EAN: 4002516804949 / Materialnummer: 12564170 /
Gamla materialnummer: 28C4940MNER

| | |
|--|---------------------|
| Konstruktion | |
| Takfläktar | • |
| Färg på produkten | Matt-svart |
| Funktioner | |
| Typ av fläkt | ombyggbar |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter | DKF 35-P |
| Design | |
| Kantuppsugning | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity | • |
| Elektronisk styrning | • |
| Effektlägen (antal utan boosterläge) | 3 |
| EasySwitch | • |
| På/Av-knapp | • |
| Boosterlägen | 2 |
| Programmerbar avstängning av boosterläge | • |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter | • |
| Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte | • |
| Indikering byte fettfilter | • |
| Indikering byte aktivt kolfilter | • |
| Silence-paket | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 32,0 |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A++ |
| ECO-motor | • |
| PowerManagement-system | • |
| Fluidodynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | C |
| Skötselkomfort | |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
| Filtersystem | |
| Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 4 |
| Belysning | |
| Lysdiod | • |
| Antal x Watt | 2 x 7,2 W / 2 x 9 W |
| Belysningsstyrka i lux | 470 lx |
| Färgtemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Belysning med dimmerfunktion | • |
| Stämningsbelysning | • |
| Fläkt | |
| Dubbelsidigt fläktsug | • |
| Likströmsmotor (DC-motor) | • |
| Frånluft | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 235 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 395 |

DAC 4940 Stella Ambient Takfläktar

med stämningbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 880 mm



EAN: 4002516804949 / Materialnummer: 12564170 /
Gamla materialnummer: 28C4940MNER

| | |
|---|------|
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 505 |
| Fläkteffekt boosterläge 1 (m ³ /h) | 680 |
| Fläkteffekt boosterläge 2 (m ³ /h) | 755 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 42,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 53,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 59,0 |
| Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 66,0 |
| Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 68,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 26,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 43,0 |
| Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 52,0 |
| Cirkulationsdrift | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 165 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 325 |
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 425 |
| Fläkteffekt boosterläge 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 525 |
| Fläkteffekt boosterläge 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 565 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 45,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 58,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 63,0 |
| Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 68,0 |
| Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 69,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 29,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 42,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 52,0 |
| Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Säkerhet | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Tekniska data | |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm | 196 |
| Flätkåpans bredd, mm | 880 |
| Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm | 196 |
| Flätkåpans höjd, mm | 196 |
| Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm | 196 |
| Flätkåpans djup, mm | 500 |
| Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm | 196 |
| Nettovikt i kg | 17,7 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,4 |
| Skyddskontakt | • |
| Minsta avstånd över elektriska hällar, mm | 450 |
| Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |

DAC 4940 Stella Ambient

Takfläktar

med stämningbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 880 mm




EAN: 4002516804949 / Materialnummer: 12564170 /
Gamla materialnummer: 28C4940MNER

| | |
|---|------|
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Total anslutningseffekt, KW | 0,19 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Monteringsanvisningar | |
| Frånluftsanslutning sida | • |
| Diameter frånluftsstos, mm | 150 |
| Medföljande tillbehör | |
| Reduceringsadapter från 150 till 125 mm Ø | • |
| Fjärrkontroll | • |
| Kallrasskydd | • |

DAC 4940 Stella Ambient

Takfläktar

med stämningsbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 880 mm



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings