

DAC 4940 Stella Ambient

Takfläktar

med stämningsbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 880 mm



- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- ECO-motor med mycket låga ljudnivåer och hög lufteffekt
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Panel med individuell utformning



EAN: 4002516805007 / Materialnummer: 12564180 /
Gamla materialnummer: 28C4940SNER

Konstruktion	
Takfläktar	•
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 35-P
Design	
Kantuppsugning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
EasySwitch	•
På/Av-knapp	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Programmerbar avstängning av boosterläge	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Programmerbar rengöring/byte av fettfiltret	•
Programmerbar rengöring/byte av aktivt kolfiltret	•
Silence-paket	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	32,0
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	4
Belysning	
Lysdiod	•
Antal x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Belysningsstyrka i lux	470 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Stämningsbelysning	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Likströmsmotor (DC-motor)	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	235
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	395
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	505
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h)	680
Fläkteffekt boosterläge 2 (m ³ /h)	755

DAC 4940 Stella Ambient Takfläktar

med stämningbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 880 mm



EAN: 4002516805007 / Materialnummer: 12564180 /
Gamla materialnummer: 28C4940SNER

Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	42,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	59,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	66,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	68,0
Ljudtryck effektläge 1 (dB(A) re20μPa)	26,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	43,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	50,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	52,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	165
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	325
Fläkteffekt intensivläge (m³/h) enligt EN 61591	525
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	425
Fläkteffekt boosterläge 2 (m³/h) enligt EN 61591	565
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	58,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	63,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	69,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	29,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	42,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	52,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	54,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	196
Fläktkåpans bredd, mm	880
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	196
Fläktkåpans höjd, mm	196
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	196
Fläktkåpans djup, mm	500
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, max i mm	196
Minsta avstånd över elektriska hållar, mm	450
Nettovikt i kg	17,7
Längd anslutningskabel, m	1,4
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total anslutningseffekt, KW	0,19
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50

DAC 4940 Stella Ambient

Takfläktar

med stämningsbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 880 mm




EAN: 4002516805007 / Materialnummer: 12564180 /
Gamla materialnummer: 28C4940SNER

Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning sida	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Reduceringsadapter från 150 till 125 mm Ø	•
Fjärrkontroll	•
Kallrasskydd	•
Extra tillbehör	
Aktivt kolfilter	Nein

DAC 4940 Stella Ambient

Takfläktar

med stämningbelysning, kompakt och kraftfull med en bredd på 880 mm



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings