

H 7840 BMX

Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516836056 / Materialnummer: 12619410 /
Gamla materialnummer: 22784096NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Färg	Pearlbeige
ArtLine	•
Handtagslös	•
Njutningsfördelar	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	med kabel
Varmhållning	•
CrispFunction	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Tillagning med låg temperatur	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch
Närhetssensor MotionReact	•
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittering ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
3 i 1	Ugn, Mikrovågsfunktion, Ugn + mikrovågsfunktion
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Popcorn-funktion	•
Polyfona ljudsignaler	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•

H 7840 BMX

Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



EAN: 4002516836056 / Materialnummer: 12619410 /

Gamla materialnummer: 22784096NER

Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågseffekt	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Temperaturer i °C	30–250
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	250
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	456
Produkt djup i mm	562
Vikt, kg	38,0
Total anslutningseffekt, KW	3,20

H 7840 BMX

Handtagslös kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



EAN: 4002516836056 / Materialnummer: 12619410 /
Gamla materialnummer: 22784096NER

Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2,00
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ungsgaller med PerfectClean	1
Stektermometer med sladd	1
Glasform	2

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , , ,
,

H 7840 BMX

Handtaglös kompaktugn med mikrovågsfunktion
i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings



installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings