


DGC 7460 HCX Pro

Handtagslös ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Bekväm manövrering – vattenbeh. bakom självöppnande lyftbar panel
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme



EAN: 4002516821441 / Materialnummer: 12619740 /


Gamla materialnummer: 23746099NER

Konstruktion och design	
Ångugn	•
Färg	Pearlbeige
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? ? , ? ? ? ?
Konstruktion och design	
ArtLine	•
Handtagslös	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Extern generering av ånga	•
Klimatsensor	•
Möjlighet att ställa in fuktighetsgraden individuellt vid kombitillagning	•
Menytillagning utan smaköverföring	•
Mix & Match	•
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet	•
Varmhållning	•
CrispFunction	•
Funktioner	
Varmluft plus	•
Över- och undervärme	•
Ångkokning	•
Kombifunktion	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med grill stor	•
Sous-vide	•
Intensivbakning	•
Varmluftsgillning	•

DGC 7460 HCX Pro

Handtagslös ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.



EAN: 4002516821441 / Materialnummer: 12619740 /


Gamla materialnummer: 23746099NER

Grill	•
Grill liten	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Mjuka kakor special	•
Eco-varmluft	•
Eco-ångkokning	•
Upptining	•
Gourmetpanna	•
Uppvärmning	•
Varmhållning av tallrikar	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Motorstyrd liftup-panel	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 4 nivåer samtidigt är möjlig	•
Automatisk menytilagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Skötselkomfort	
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Extern ånggenerator	•
HydroClean	•
Skötselprogram blötläggning	•
Skötselprogram sköljning	•
Torkprogram för ugnsutrymmet	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•
Uttagbara ugnsstegar	•

DGC 7460 HCX Pro

Handtagslös ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.



EAN: 4002516821441 / Materialnummer: 12619740 /

Gamla materialnummer: 23746099NER


Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
Ångteknik/vattentillförsel	
DualSteam	•
Ånggeneratorns effekt i kW	3,30
Färskvattenbehållare volym i l	1,4
Färskvattenbehållare bakom liftup-panel	•
Kondensbehållare bakom liftup-panel	•
Avloppssil	•
Säkerhet	
Kylsystem med sval front	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Kylsystem för frånluft	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	67
Antal falshöjder	4
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Märkning av falshöjder	•
Luckupphängning	nere
Belysning i tillagningsutrymmet	BrilliantLight
Minsta temperatur ugnsdrift i °C	30
Max temperatur ugnsdrift i °C	230
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	40
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Produktdjup i mm	567
Vikt, kg	46,4
Total anslutningseffekt, KW	3,45
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Bak- och stekgaller med PerfectClean HBBR 71	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Hållade tillagningskärl av rostfritt stål	1
Tillagningskärl utan håll av rostfritt stål	1
Rengöringsmedel HydroClean	1
Avkalkningstabletter	2

DGC 7460 HCX Pro


Handtagslös ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.


DGC 7460 HCX Pro
Handtagslös ångugn
för ångkokning, bakning, stekning med uppkoppling + HydroClean.




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings