

## ESW 7010

Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd

för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.




- Den ultimata njutningen – tillagning med låg temperatur
- Alltid rätt temperatur – fyra funktioner
- Bekvämt och enkelt – touchstyrning
- Enkel öppning av lådan – Push2open
- Säkerhet framför allt – timerfunktion med automatisk avstängning

EAN: 4002516819578 / Materialnummer: 12619870 /  
Gamla materialnummer: 30701060NER

| Funktioner                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Varmhållning av koppar                                            | •          |
| Varmhållning av tallrikar                                         | •          |
| Funktioner                                                        |            |
| Varmhållning av mat                                               | •          |
| Tillagning med låg temperatur                                     | •          |
| Användarkomfort                                                   |            |
| Push2open-mekanism                                                | •          |
| Fullt utdragbar låda för enkel i- och urlastning                  | •          |
| Manöverpanel med touchknappar                                     | •          |
| Timerfunktion                                                     | •          |
| Sabbatprogram                                                     | •          |
| Säkerhet                                                          |            |
| Sval front                                                        | •          |
| Tekniska data                                                     |            |
| Total anslutningseffekt, KW                                       | 0,70       |
| Spänning i V                                                      | 230        |
| Frekvens i Hz                                                     | 50-60      |
| Säkring i A                                                       | 10         |
| Fasantal                                                          | 1          |
| Anslutningskabel med stickpropp                                   | •          |
| Längd anslutningskabel, m                                         | 2,0        |
| Konstruktion och design                                           |            |
| Mat- och porslinsvärmare                                          | •          |
| VitroLine                                                         | •          |
| ArtLine                                                           | •          |
| Handtagslös                                                       | •          |
| Färg på produkter                                                 | Pearlbeige |
| Njutningsfördelar                                                 |            |
| Förvärmning av porslin                                            | •          |
| Varmhållning av mat                                               | •          |
| Perfekta resultat vid tillagning med låg temperatur               | •          |
| Användarkomfort                                                   |            |
| Anslutning till Miele@home                                        | •          |
| Manöverpanel med symboler                                         | •          |
| Programmering av stopp                                            | •          |
| Effektivitet och hållbarhet                                       |            |
| Anslutningseffekt i frånläge i W                                  | 0,3        |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W                               | 0,8        |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W              | 2,0        |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min                     | 20         |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min                  | 20         |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20         |
| Skötselkomfort                                                    |            |
| Infälld manöverpanel                                              | •          |
| Säkerhet                                                          |            |
| Antiglidmatta                                                     | •          |

ESW 7010

Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd  
för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.



EAN: 4002516819578 / Materialnummer: 12619870 /  
Gamla materialnummer: 30701060NER

Säkerhetsavstängning

•

#### Tillbehörslåda

Kapacitet

Kuvert för 6 personer

#### Tekniska data

Minsta temperatur i °C

40

Max temperatur i °C

85

Produkthöjd i mm

141

Produktdjup i mm

570

Användbar innerhöjd, mm

80

Produktbredd i mm

595


#### Medföljande tillbehör

Antiglidmatta


1

## ESW 7010


Handtagsfri mat- och porslinsvärmare med 14 cm höjd  
för att förvärma porslin, hålla mat varm och tillaga med låg temperatur.




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




Side view\_DG\_DGM\_ESW7x10\_EVS7010 installation drawings




Installation\_DGC\_XXL\_ESW7x10\_EVS7010 installation drawings



built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation ESW7x10, installation drawing, AU, GB



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing