

EVS 7010

Vakuumlåda för inbyggnad utan handtag, höjd 14 cm
för professionell vakuumförpackning av livsmedel.



- Håller längre – förvaring och portionering av livsmedel
- Intensiv smakupplevelse – marinerings av livsmedel
- Förberedelse av livsmedel för vakuumtillagning
- Enkel hantering – touchstyrning och helt utdragbar
- Enkel öppning av lådan – Push2open

EAN: 4002516819387 / Materialnummer: 12619920 /
Gamla materialnummer: 30701061NER

Konstruktion och design	
Vakuumförpackare för inbyggnad	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Handtagslös	•
Funktioner	
Vakuumförpackning	•
Njutningsfördelar	
Marinering av livsmedel	•
Mångsidig användning	
Vakuumförpacka livsmedel	•
Vakuumförpackning av vätskor	•
Vakuumförpacka behållare	•
Marinera livsmedel	•
Portionsförpacka livsmedel	•
Återförsluta originalförpackning	•
Förslutning av glas	•
Njutningsfördelar	
Längre hållbarhet för livsmedel	•
Förberedelse för vakuumtillagning	•
Design	
Färg	Pearlbeige
Användarkomfort	
Push2open-mekanism	•
Fullt utdragbar låda för enkel i- och urlastning	•
Manöverpanel med touchknappar	•
Svetsförslutningstid i steg	1 - 3
Manöverpanel med symboler	•
Stopp-funktion	•
Minsta vakuumstyrka i steg	1
Maximal vakuumstyrka i steg	3
LED-visning av vakuumstyrka	•
Minsta vakuumstyrka för externa behållare i steg	1
Maximal vakuumstyrka för externa behållare i steg	3
LED-indikering vakuumstyrka för externa behållare	•
LED-visning av svetsförslutningstid	•
Vakuumförpackningsteknik	
Vakuumförpackningskammare i rostfritt stål	•
Skötselkomfort	
Infälld manöverpanel	•
Anvisning avfuktning undertryckspump	•
Utbytbara svetsbalkar	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Användarkomfort	
Volym rostfri vakuumförpackningskammare i l	8,0
Minsta pässtorlek i mm	250
Max pässtorlek i mm	350

EVS 7010

Vakuumlåda för inbyggnad utan handtag, höjd 14 cm
för professionell vakuumpackning av livsmedel.



EAN: 4002516819387 / Materialnummer: 12619920 /
Gamla materialnummer: 30701061NER

Tekniska data

Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	141
Produktdjup i mm	570
Användbar innerhöjd, mm	80
Total anslutningseffekt, KW	0,32
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Säkring i A	10
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,8

Vakuumpackningsteknik


Sugeffekt pump i m ³ /h	4
------------------------------------	---

Medföljande tillbehör


Adapter för vakuumering av behållare	1
Påsstöd	1
Vakuumpåsar	•
Antal vakuumpåsar 180 x 280 mm	50
Antal vakuumpåsar 240 x 350 mm	50

EVS 7010


Vakuumlåda för inbyggnad utan handtag, höjd 14 cm
för professionell vakuumförpackning av livsmedel.




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



built-in EVS 7010 build-under, installation drawing



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation EVS7010, installation drawing