

## Kaffemaskin för inbyggnad

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konstruktion och design</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Färg på produkter                    | Pearlbeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valbara displayspråk</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valbara displayspråk med MultiLingua | bahasa malaysia, dansk,<br>deutsch, english, english<br>(AU), english (CA),<br>english (GB), english<br>(US), español, français,<br>français (CA), français<br>(FR), hrvatski, italiano,<br>magyar, nederlands, norsk,<br>polski, português, русский,<br>română, slovenčina,<br>slovenščina, srpski, suomi,<br>svenska, türkçe, українська,<br>čeština, ελληνικά,<br>[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]<br>[?][?], [?][?][?][?][?], [?][?][?]<br>[?][?], [?][?][?][?][?], [?][?][?] |

| Konstruktion och design                  |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Kaffemaskin för inbyggnad för hela bönor | •            |
| VitroLine                                | •            |
| ArtLine                                  | •            |
| Njutningsfördelar                        |              |
| AromaticSystemFresh                      | •            |
| OneTouch-beredning                       | •            |
| OneTouch for Two-beredning               | •            |
| DoubleShot                               | •            |
| Programmerbara användarprofiler          | 10           |
| Arombevarande kaffekvarn                 | •            |
| Inställning av malgrad                   | •            |
| Programmerbar malmängd                   | •            |
| Programmerbar vattenmängd                | •            |
| Programmerbar vattentemperatur           | •            |
| Programmerbar mjölmängd                  | •            |
| Programmerbar mjölkskummängd             | •            |
| Förbryggningskan programmeras            | •            |
| TeaTimer                                 | •            |
| Användarkomfort                          |              |
| Anslutning Miele@home                    | •            |
| Display                                  | DirectSensor |
| CupSensor                                | •            |
| PerformanceMode                          | •            |
| EasyClickMilchgefäß                      | •            |
| ComfortDoor                              | •            |
| Dolt luckhandtag                         | •            |
| BrilliantLight                           | •            |
| Expertläge                               | •            |
| MultiLingua                              | •            |
| Aktuella bönsorter                       | 1            |
| Antal bönbehållare                       | 2            |

## CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



EAN: 4002516823957 / Materialnummer: 12637230 /

Gamla materialnummer: 29744050NER

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Kapacitet per bönbehållare A i g     | 300    |
| Kapacitet per bönbehållare B i g     | 300    |
| Kapacitet bönbehållare totalt i g    | 600    |
| Uttagbara bönbehållare               | •      |
| Kapacitet för vattenbehållare, liter | 2,7    |
| Kapacitet mjölkbehållare i l         | 0,7    |
| Kapacitet för sumpbehållare, styck   | 17     |
| Kapacitet uppsamlingskärl i l        | 1,6    |
| Lättåtkomliga påfyllningsbehållare   | •      |
| Tidsvisning                          | •      |
| Tidssynkronisering                   | •      |
| Datumvisning                         | •      |
| Programmerbar inkopplingstid         | •      |
| Programmerbar avstängningstid        | •      |
| Programmerbar stand-by-tid           | •      |
| Individuella inställningar           | •      |
| <b>Dryckesspecialiteter</b>          |        |
| Valbara dryckesmängder i ml          | 20-300 |
| Ristretto enkel                      | •      |
| Ristretto dubbel                     | •      |
| Espresso enkel                       | •      |
| Espresso dubbel                      | •      |
| Kaffe enkel                          | •      |
| Kaffe dubbel                         | •      |
| Caffè lungo enkel                    | •      |
| Caffè lungo dubbel                   | •      |
| Cappuccino enkel                     | •      |
| Cappuccino dubbel                    | •      |
| Latte macchiato enkel                | •      |
| Latte macchiato dubbel               | •      |
| Varm mjölk enkel                     | •      |
| Varm mjölk dubbel                    | •      |
| Mjölkskum enkel                      | •      |
| Mjölkskum dubbel                     | •      |
| Espresso Macchiato enkel             | •      |
| Espresso Macchiato dubbel            | •      |
| Cappuccino Italiano enkel            | •      |
| Cappuccino Italiano dubbel           | •      |
| Flat white enkel                     | •      |
| Flat white dubbel                    | •      |
| Café au lait enkel                   | •      |
| Café au lait dubbel                  | •      |
| Caffè latte enkel                    | •      |
| Caffè latte dubbel                   | •      |
| Caffè Americano enkel                | •      |
| Caffè Americano dubbel               | •      |
| Long black enkel                     | •      |
| Long black dubbel                    | •      |

CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.

EAN: 4002516823957 / Materialnummer: 12637230 /

Gamla materialnummer: 29744050NER

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Varmvatten enkel                                                  | •    |
| Varmvatten dubbel                                                 | •    |
| Hett vatten enkel                                                 | •    |
| Hett vatten dubbel                                                | •    |
| Svart te enkel                                                    | •    |
| Svart te dubbel                                                   | •    |
| Örtte enkel                                                       | •    |
| Örtte dubbel                                                      | •    |
| Fruktte enkel                                                     | •    |
| Fruktte dubbel                                                    | •    |
| Grönt te enkel                                                    | •    |
| Grönt te dubbel                                                   | •    |
| Vitt te enkel                                                     | •    |
| Vitt te dubbel                                                    | •    |
| Japanskt te enkel                                                 | •    |
| Japanskt te dubbel                                                | •    |
| Chai Latte enkel                                                  | •    |
| Chai Latte dubbel                                                 | •    |
| Kaffekanna                                                        | •    |
| Tekanna                                                           | •    |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                                |      |
| Energisparande Eco-läge kan ställas in                            | •    |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W                               | 0,3  |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W              | 2,0  |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min                     | 20   |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min                  | 20   |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20   |
| <b>Skötselkomfort</b>                                             |      |
| Manuell avkalkning                                                | •    |
| Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren      | •    |
| Bekväma rengöringsprogram                                         | •    |
| Automatisk sköljfunktion                                          | •    |
| ComfortClean                                                      | •    |
| Löstagbar mjölkledning                                            | •    |
| Uttagbar bryggenhet                                               | •    |
| Inställning av vattenhårdhet                                      | •    |
| <b>Säkerhet</b>                                                   |      |
| Driftspärr                                                        | •    |
| <b>Tekniska data</b>                                              |      |
| Minimal nischbredd i mm                                           | 560  |
| Maximal nischbredd i mm                                           | 568  |
| Minimal nischhöjd i mm                                            | 450  |
| Maximal nischhöjd i mm                                            | 452  |
| Nischdjup i mm                                                    | 500  |
| Höjdinställning av dryckestapp i cm                               | 16,5 |
| Höjdinställning av dryckestapp i cm                               | 4,0  |
| Produktbredd i mm                                                 | 595  |

## CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



EAN: 4002516823957 / Materialnummer: 12637230 /


Gamla materialnummer: 29744050NER

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Produkthöjd i mm                   | 455     |
| Produktdjup i mm                   | 475     |
| Djup vid öppnad lucka i cm         | 108,0   |
| Total anslutningseffekt, KW        | 1,45    |
| Spänning i V                       | 220-240 |
| Säkring i A                        | 10      |
| Fasantal                           | 1       |
| Längd anslutningskabel, m          | 2,0     |
| <b>Medföljande tillbehör</b>       |         |
| Mjölkbhållare av glas              | •       |
| Avkalkningstabletter               | •       |
| Rengöringstabletter                | •       |
| Rengöringsmedel för mjölkledningar | •       |


## CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad


i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutting.





CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)