

G 5431 SCU Active Plus
Underbyggda diskmaskiner
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l vattenförbrukning i Automatic-program
- Spara upp till 50 % ström med hjälp av Miele's varmvattenanslutning
- Flexibel korgutformning, anpassad till din vardag – Comfort-korgar



EAN: 4002516837213 / Materialnummer: 12658520 /
Gamla materialnummer: 21543137NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Vit
Komfort	
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Display
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	B
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,4
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,64
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	64
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,40
ECO-programmets tid i minuter	199
Ljudnivåklass	B
Ljudnivå i dB(A)	43
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
SensorDry	•
Fläkttorkning med Turbothermic-system	•
Aktiv kondentorkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda

G 5431 SCU Active Plus
 Underbyggda diskmaskiner
 för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516837213 / Materialnummer: 12658520 /
 Gamla materialnummer: 21543137NER

FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	Comfort
Antal standardkuvert	14
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Barnsäkring	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	45,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Medföljande tillbehör	
1 x förpackning UltraTabs (20 stycken)	•
Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris	•

G 5431 SCU Active Plus
Underbyggda diskmaskiner
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)