

G 5435 SCU XXL Active Plus
Diskmaskin XXL för underbyggnad
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l vattenförbrukning i Automatic-program
- Spara upp till 50 % ström med hjälp av Miele's varmvattenanslutning
- Flexibel korgutformning, anpassad till din vardag – Comfort-korgar



EAN: 4002516837268 / Materialnummer: 12658620 /
Gamla materialnummer: 21543537NER

| Konstruktion | |
|--|----------------------------|
| Underbyggda diskmaskiner | • |
| Diskmaskin 60 cm | • |
| XXL-diskmaskin | • |
| Design | |
| Manöverpanelsfärg | Rostfritt stål CleanSteel |
| Kontrollpanelens utformning | Rak panel |
| Typ av användning | Programvalsknapp |
| Display | 3-ställig 7-segmentdisplay |
| Displayfärg | Vit |
| Komfort | |
| Resttidsindikering | • |
| Uppskjuten start med upp till 24 timmar | • |
| Funktionskontroll | Display |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A–G) | B |
| Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från | 6,0 |
| Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel) | 8,4 |
| Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh | 0,64 |
| Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh | 64 |
| Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh | 0,40 |
| ECO-programmets tid i minuter | 199 |
| Ljudnivåklass | B |
| Ljudnivå i dB(A) | 43 |
| EcoPower-teknik | • |
| Testad hygien | • |
| Varmvattenanslutning | • |
| Halvfyll | • |
| Resultatkvalitet | |
| Diskmaskin med färskvattensystem | • |
| SensorDry | • |
| Fläktorkning med Turbothermic-system | • |
| Aktiv kondensorkning | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Diskprogram | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensiv 75 °C | • |
| Fin | • |
| Diskalternativ | |
| Express | • |
| Extra rent | • |
| Extra torrt | • |


G 5435 SCU XXL Active Plus
 Diskmaskin XXL för underbyggnad
 för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516837268 / Materialnummer: 12658620 /
 Gamla materialnummer: 21543537NER

| Korgutformning | |
|---|---------------------------|
| Bestickplacering | 3D-MultiFlex-bestickslåda |
| FlexCare-kopphylla | 1 |
| Korgutformning | Comfort |
| Antal standardkuvert | 14 |
| Säkerhet | |
| Waterproof-system | • |
| Barnsäkring | • |
| Tekniska data | |
| Nischbredd min. i mm | 600 |
| Nischbredd max. i mm | 600 |
| Nischhöjd min. i mm | 845 |
| Nischhöjd max. i mm | 910 |
| Nischdjup i mm | 570 |
| Produktbredd i mm | 598 |
| Produkt höjd i mm | 845 |
| Produkt djup i mm | 570 |
| Maskindjup i cm med öppen lucka | 120,5 |
| Nettovikt i kg | 45,5 |
| Total anslutningseffekt, KW | 2,00 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Elektrisk frekvens standard | 50 |
| Längd vattentiloppsslang i cm | 1,50 |
| Längd vattenavloppsslang i cm | 1,50 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,70 |
| Medföljande tillbehör | |
| 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) | • |
| Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris | • |

G 5435 SCU XXL Active Plus
Diskmaskin XXL för underbyggnad
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm
(installation drawing)