

TE P 2800/1

Patron för delvis avsaltning
för optimal vattenbehandling.



- Max. genomflödesmängd: 800 l/h
- Förbrukningstillstånd mätbart med flödesmätare FM
- Max. vattentilloppstemperatur 40 °C – tryckbelastbarhet 0,5–10 bar
- Höjd 56 cm, Ø 24 cm
- Avhärtningskapacitet vid en karbonhårdhet på 10 °dH: 18 m³

EAN: 4002516873945 / Materialnummer: 12681030 /

Gamla materialnummer: 67809502D

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräkning	•
Modelltillhörighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•

TE P 2800/1
Patron för delvis avsaltning
för optimal vattenbehandling.



EAN: 4002516873945 / Materialnummer: 12681030 /
Gamla materialnummer: 67809502D

PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategori	
Vattenbehandling	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	250
Ytermått, bruttbredd i mm	250
Ytermått, bruttodjup i mm	620
Nettovikt i kg	17,14
Bruttovikt i kg	17,79