


WQ 1000 WPS Nova Edition
W2 frontmatad tvättmaskin
A | 9 kg | 1600 v/min | InfinityCare | Automatisk dosering | SmartMatic



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård
- Tvätta mer skonsamt än någonsin tidigare med InfinityCare-skontrumman
- Spara upp till 40 %* tvättmedel TwinDos® tack vare automatisk dosering*
- Vårt automatiska program SmartMatic® anpassar förbrukningen automatiskt
- Den stora färgdisplayen M Touch Pro gör användningen särskilt bekväm

* Jämfört med manuell dosering och baserat på interna testresultat.



EAN: 4002516859567 / Materialnummer: 12697710 /
Gamla materialnummer: 11Q10002NER

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?], [?][?][?]

Konstruktion

Kan monteras som tvättpelare

Side-by-Side

Kan skjutas in under bänkskiva

Luckuphängning

höger

Konstruktion

Produktnamn

W2 Nova Edition

Frontmatade tvättmaskiner

Centrifugering

Max. centrifugeringsvarvtal

1600

Sköljstopp

Funktion "utan centrifugering"

Design

Färg på produkten

Lotusvit

Luck- och paneldesign

BlackEffect

Kontrollpanelens utformning

lutande

Typ av användning

Touch-styrning

Display

M Touch Pro

AmbientLight

MotionReact

Rengöringseffekt

Innovativ tvättekni PowerWash

Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos

Automatisk patronavkänning TwinDos

Portionsdosering CapDosing

Fläckalternativ

AddProgrammes

Utmärkt hygien

Skonsam textilvård

InfinityCare-skontrumma

Tvättmängd, kg

9,0

Användarkomfort

Anslutning till Miele@home


Uppskjuten start med upp till 24 timmar

Resttidsindikering

WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 frontmatad tvättmaskin

A | 9 kg | 1600 v/min | InfinityCare | Automatisk dosering | SmartMatic



EAN: 4002516859567 / Materialnummer: 12697710 /


Gamla materialnummer: 11Q10002NER

Tidsvisning	•
Visning av programförlopp	•
Informationstexter	•
Favoritprogram	•
Trumbelysning	Lysdiod
MultiLingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A – G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	50
Centrifugeringseffektivitetsklass (A – G)	A
Ljudnivåklass (vid centrifugering) (A – D)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	70
Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet	229
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,50
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,50
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,00
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	15
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	15
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	15
Automatisk mängdautomatik FlexLoad	•
Varmvattenanslutning	•
EcoFeedback	•
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
QuickPowerWash	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Träningskor	•
Maskinrengöring	•
Bara sköljning	•
ECO 40–60	•

WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 frontmatad tvättmaskin

A | 9 kg | 1600 v/min | InfinityCare | Automatisk dosering | SmartMatic



EAN: 4002516859567 / Materialnummer: 12697710 /


Gamla materialnummer: 11Q10002NER

Skjortor/blusar	•
PowerFresh	•
Dun/täcken	•
Gardiner	•
Nya kläder	•
SmartMatic®	•
Endast skrynkelfreducering	•
Rengöring trumma	•
Tillval tvätt	
SingleWash	•
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra tyst	•
Skrynkelfreducering med ånga	•
Summer	•
Hygiene plus	•
Energibesparing	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Waterproof-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	620
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1087
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	91
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd vattentilloppsslang, m	1,60
Längd vattenavloppsslang, m	1,50
Medföljande tillbehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•


WQ 1000 WPS Nova Edition

W2 frontmatad tvättmaskin


A | 9 kg | 1600 v/min | InfinityCare | Automatisk dosering | SmartMatic




W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm