

WSG883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 frontmatad tvättmaskin:

A -20 %* | 9 kg | 1400 v/min | SteamCare | Automatisk dosering | QuickPowerWash



EAN: 4002516862031 / Materialnummer: 12706880 /
Gamla materialnummer: 11SG8831NDS

| | |
|--|-----------------------------|
| Konstruktion | |
| Side-by-Side | • |
| Kan skjutas in under bänkskiva | • |
| Luckupphängning | höger |
| Centrifugering | |
| Max. centrifugeringsvarvtal | 1400 |
| Design | |
| Färg på produkten | Lotusvit |
| Manöverpanelsfärg | Lotusvit |
| Färg vridknapp | Lotusvit |
| Display | DirectSensor vit, 7-segment |
| Skonsam textilvård | |
| Tvättmängd, kg | 9,0 |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A – G) | A |
| Energisnåla än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A | 20% |
| Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh | 40 |
| Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter | 50 |
| Centrifugeringseffektivitetsklass (A – G) | B |
| Ljudnivåklass (vid centrifugering) (A – D) | A |
| Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW | 72 |
| Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet | 229 |
| Anslutningseffekt i fränläge i W | 0,40 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 0,80 |
| Tvättprogram | |
| QuickPowerWash | • |
| Bomull | • |
| Bomull med förtvätt | • |
| Strykfri tvätt | • |
| Fintvätt | • |
| Skjortor | • |
| Ylle (handtvätt) | • |
| Express 20 | • |
| Refresh (ånga) | • |
| Tömning/Centrifugering | • |
| ECO 40–60 | • |
| Säkerhet | |
| Vattenskyddssystem | Watercontrol-System |
| Tekniska data | |
| Dimensioner, mm (bredd) | 596 |
| Dimensioner, mm (höjd) | 850 |
| Dimensioner, mm (djup) | 643 |
| Maskinens djup med öppen lucka i mm | 1077 |
| Vikt, kg | 80 |

- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Spara ännu mer energi med A -20 %**
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Exakt och automatisk tvättmedelsdosering med TwinDos®***
- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter****

* Under utvecklingsfasen för tvättmaskinserie W1 har Miele testat modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättar (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: miele.com/20years

** 20 % energisnåla än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A.

*** För exklusiv användning med Miele UltraPhase-tvättmedel.

**** Detta gäller alla Miele tvättmaskiner som gör det möjligt med implementering av de process- och maskintekniska parametrar som beskrivs i sammanfattningen av testrapporten WL 1110/18.



WSG883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 frontmatad tvättmaskin:

A -20 %* | 9 kg 1400 v/min | SteamCare | Automatisk dosering | QuickPowerWash



EAN: 4002516862031 / Materialnummer: 12706880 /

Gamla materialnummer: 11SG8831NDS

| | |
|---|-----------|
| Total anslutningseffekt, KW | 2,10-2,40 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Säkring i A | 10 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Längd anslutningskabel, m | 2 |
| Medföljande tillbehör | |
| UltraPhase 1 + 2 | • |
| Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase | • |

WSG883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 frontmatad tvättmaskin:

A -20 %* | 9 kg 1400 v/min | SteamCare | Automatisk dosering | QuickPowerWash



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm