

WEA135 WCS 8kg Active  
W1 frontmatad tvättmaskin:  
A -10 %\* | 8 kg | 1400 v/min | CapDosing | skontrumma | AddLoad



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård\*
- Spara ännu mer energi med A -10 %\*\*
- Exklusivt CapDosing – sortiment för olika textilier och fläckar\*\*\*
- Vår skontrumma säkerställer att din tvätt håller sig i gott skick
- Lägg till eller ta ut enskilda plagg under tvättprogrammet med AddLoad

\* Under utvecklingsfasen för tvättmaskinserie W1 har Miele testat modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättar (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: miele.com/20years

\*\* 10 % energisnålare än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A

\*\*\* Patent EP 2 365 120



EAN: 4002516862338 / Materialnummer: 12706940 /  
Gamla materialnummer: 11EA1351NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	höger
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
<b>Centrifugering</b>	
Max. centrifugeringsvarvtal	1400
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	EasyControl gul
<b>Rengöringseffekt</b>	
Portionsdosering CapDosing	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
<b>Användarkomfort</b>	
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A – G)	A
Energisnålare än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A	10%
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	43
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centrifugeringseffektivitetsklass (A – G)	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering) (A – D)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet	219
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•

WEA135 WCS 8kg Active

W1 frontmatad tvättmaskin:

A -10 %\* | 8 kg | 1400 v/min | CapDosing | skonrumma | AddLoad




EAN: 4002516862338 / Materialnummer: 12706940 /


Gamla materialnummer: 11EA1351NDS

<b>Tvättprogram</b>	
Bomull	•
Bomull med förtvätt	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Bara sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tillval tvätt</b>	
Kort	•
Blötläggning	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
<b>Säkerhet</b>	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt, kg	80
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd vattentilloppsslang, m	1,60
Längd vattenavloppsslang, m	1,50
Längd anslutningskabel, m	2


WEA135 WCS 8kg Active  
W1 frontmatad tvättmaskin:  
A -10 %\* | 8 kg | 1400 v/min | CapDosing | skonrumma | AddLoad




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm