

TWA520WP 8kg Active

T1 värmepumpstumlare:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknik | FragranceDos



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- EcoSpeed reducerar torktiden effektivt med upp till 20 minuter**
- EcoDry säkerställer effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd***
- FragranceDos ser till att tvätten doftar friskt efter torkning****

* Under utvecklingsfasen för tvättmaskinserie W1 har Miele testat modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättar (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: miele.com/20years

** Jämfört med Miele's torktumlare utan EcoSpeed vid samma tvättmängd och energieffektivitetsklass. Testat i programmet Bomull vid full tvättmängd.

*** Patent EP 2 455 537

**** Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516863700 / Materialnummer: 12709750 /

Gamla materialnummer: 12WA5202NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster, utbytbar
Luckupphängning, utbytbar	•
Konstruktion	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Vit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	EasyControl gul
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
Användarkomfort	
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
Elförbrukning kWh/år	172
Programtid för standardprogram i min.	170
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull	1,40
Skåptorrt vid full maskin	•
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•
Torkprogram	
Bomull	•
ECO	•

TWA520WP 8kg Active

T1 värmepumpstumlare:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknik | FragranceDos



EAN: 4002516863700 / Materialnummer: 12709750 /


Gamla materialnummer: 12WA5202NDS

Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Impregnering	•
Skrynkelfreducering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkeltskydd	•
Skongång plus	•
Summer	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Tom behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	655
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1077
Vikt, kg	52
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt sluten	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,42
Byta lamp	Miele service
Medföljande tillbehör	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•


TWA520WP 8kg Active

T1 värmepumpstumlare:


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknik | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm