

TWH780WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård\*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- SilenceDrum\*\* reducerar ljuden för en märkbart tystare torkning
- Spara tid vid sorteringen, DryCare 40 är perfekt för en 40 °C-tvätt\*\*\*
- HygieneDry tar bort upp till 99,99 % av alla bakterier\* och 99,9 % virus\*\*\*\*

\* Under utvecklingsfasen för tvättmaskinserie W1 har Miele testat modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättar (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Patent EP 4 163 433

\*\*\* Inte lämpat för ylle eller siden.

\*\*\*\* Testat på bakterierna *Bacillus subtilis* och *Saccharomyces cerevisiae* i torrhetsgrad HygieneDry med halv tvättmängd. Du hittar metodbeskrivningen under följande länk: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516865742 / Materialnummer: 12710170 /  
Gamla materialnummer: 12WH7802NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster, utbytbar
Luckupphängning, utbytbar	•
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Obsidiansvart med kromring
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
<b>Torkresultat</b>	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent trumreversering	•
HygieneDry	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
SilenceDrum	•
Tvättmängd, kg	9,0
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Akustikpaket för lägsta möjliga bullernivåer	•
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
Elförbrukning kWh/år	185
Programtid för standardprogram i min.	184
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	64
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorrt vid full maskin	1,55
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•

TWH780WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516865742 / Materialnummer: 12710170 /

Gamla materialnummer: 12WH7802NDS

ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•
<b>Torkprogram</b>	
Bomull	•
ECO	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Impregnering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
<b>Tillval tork</b>	
Skrynkskydd	•
Summer	•
DryCare 40	•
<b>Kvalitet</b>	
Rundade valkar	•
<b>Säkerhet</b>	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	643
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1077
Vikt, kg	55
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO <sub>2</sub> e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•

TWH780WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm