

TED655WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- Spara tid vid sorteringen, DryCare 40 är perfekt för en 40 °C-tvätt**
- EcoSpeed reducerar torktiden effektivt med upp till 20 minuter***
- HygieneDry tar bort upp till 99,99 % av alla bakterier* och 99,9 % virus****

* Under utvecklingsfasen för tvättmaskinserie W1 har Miele testat modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättar (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: miele.com/20years

** Inte lämpat för ylle eller siden.

*** Jämfört med Miele's torktumlare utan EcoSpeed vid samma tvättmängd och energieffektivitetsklass. Testat i programmet Bomull vid full tvättmängd.

**** Testat på bakterierna *Bacillus subtilis* och *Saccharomyces cerevisiae* i torrhetsgrad HygieneDry med halv tvättmängd. Du hittar metodbeskrivningen under följande länk: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516867142 / Materialnummer: 12710230 /

Gamla materialnummer: 12ED6552NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster
Konstruktion	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
HygieneDry	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
Elförbrukning kWh/år	194
Programtid för standardprogram i min.	187
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	66
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorr vid full maskin	1,60
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmväxlare	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•

TED655WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



EAN: 4002516867142 / Materialnummer: 12710230 /

Gamla materialnummer: 12ED6552NDS

Torkprogram	
Bomull	•
ECO	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Impregnering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkelskydd	•
Summer	•
DryCare 40	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Tom behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	53
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,42
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•


TED655WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:


9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm