

TEH795WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




- Byggda för 20 år perfekt tvättvård\*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- SilenceDrum\*\* reducerar ljuden för en märkbart tystare torkning
- Spara tid vid sorteringen, DryCare 40 är perfekt för en 40 °C-tvätt\*\*\*
- EcoSpeed reducerar torktiden effektivt med upp till 20 minuter\*\*\*\*

\* Under utvecklingsfasen för tvättmaskinserie W1 har Miele testat modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättar (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Patent EP 4 163 433

\*\*\* Inte lämpat för ylle eller siden.

\*\*\*\* Jämfört med Miele's torktumlare utan EcoSpeed vid samma tvättmängd och energieffektivitetsklass. Testat i programmet Bomull vid full tvättmängd.



EAN: 4002516866558 / Materialnummer: 12710240 /

Gamla materialnummer: 12EH7952NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster
Konstruktion	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent trumreversering	•
HygieneDry	•
Skonsam textilvård	
SilenceDrum	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjutet start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Akustikpaket för lägsta möjliga bullernivåer	•
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
Elförbrukning kWh/år	185
Programtid för standardprogram i min.	184
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	64
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorr vid full maskin	1,55
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmväxlare	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•

TEH795WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516866558 / Materialnummer: 12710240 /

Gamla materialnummer: 12EH7952NDS

<b>Torkprogram</b>	
Bomull	•
ECO	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Impregnering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
<b>Tillval tork</b>	
Skrynkelskydd	•
Summer	•
DryCare 40	•
<b>Kvalitet</b>	
Rundade valkar	•
<b>Säkerhet</b>	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	55
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO <sub>2</sub> e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•

TEH795WP EcoSpeed&9kg

T1 värmepumpstumlare:


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm