

PWD 7121 [DT-S-2005]

SlimLine-maskin, en lucka, med varmluftstorkning,
Avloppsventil.



- Prestanda/batch: 66 roterande instrument eller 66 sugår
- Det går att rengöra ytterligare 160 instrumentset och brickor
- Flexibel användning av insatser för tandvårdsinstrument från Miele
- Inställningsmöjligheter för upp till 3 x 5 l behållare för kemikalier
- Effektiv – stark pumpeffekt med den varvtalsvariabla pumpen

EAN: 4002516861904 / Materialnummer: 12731200 /
Gamla materialnummer: 62712103NWE

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Fristående produkt, 1 luckor, lyftlucka glas
Serie	SlimLine
Uppvärmningstyp	El
Front/baksida	Rostfritt stål
Sidoväggar	Rostfritt stål
Enskild uppställning eller i rad	•
Smal konstruktion	•
Antal diskplan	3
Ilastning via lastvagn	•
Elektrisk luckspärr	•
Summer, akustisk signal vid programslut	•
Servicevänlig konstruktion	•
Användning	
Lämplig för kirurgiska tandläkarmottagningar	•
Kapacitet	
Brickor per batch [antal]	24
Sugar per omgång [antal]	66
Ihålliga instrument per omgång [antal]	66
Instrumentuppsättningar per batch [antal]	160
Maximal last i kg	60
Effektuppgifter	
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	750
Nyttovolym diskutrymme i liter	252
Styrellektronik	
Typ av styrning	TouchControl
Programval	Fulltouch-färgdisplay
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Program [antal]	10
Fria programplatser [antal]	20
AO-värdesstyrning	•
AO-värde-uppteckning	•
Programavbrottssäkring	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	3N AC 380-415V 50HZ
Värmeeffekt i kW	8,40
Total anslutningseffekt i kW	10,10
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	4,00
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
AD-vatten [antal]	1
Nödvändigt flödestryck i kPa	100-600
Integrerad vattenavhårdare	•

PWD 7121 [DT-S-2005]

SlimLine-maskin, en lucka, med varmluftstorkning,
Avloppsventil.



EAN: 4002516861904 / Materialnummer: 12731200 /

Gamla materialnummer: 62712103NWE

Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l	0,70
--	------

Avloppsventil [DN]	40
--------------------	----

Vattenskyddssystem	Waterproof-system
--------------------	-------------------

Torkaggregat

Uppvärmningstyp torkaggregat	El
------------------------------	----

Lufteffekt i m ³ /h	130
--------------------------------	-----

Tidinställning i steg om 1 minut	0-60
----------------------------------	------

HEPA-filterklass	H14
------------------	-----

Frånskiljningsgrad HEPA-filter (DIN EN 1822) i %	99,99
--	-------

Värmeeffekt el i kW	4,00
---------------------	------

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	1940
--------------------------	------

Ytermått, nettobredd i mm	650
---------------------------	-----

Ytermått, nettodjup i mm	700
--------------------------	-----

Ytermått, bruttohöjd i mm	2110
---------------------------	------

Ytermått, bruttbredd i mm	945
---------------------------	-----

Ytermått, bruttdjup i mm	840
--------------------------	-----

Diskutrymme, höjd i mm	717
------------------------	-----

Diskutrymme, bredd i mm	570
-------------------------	-----

Diskutrymme, djup i mm	617
------------------------	-----

Inskjutshöjd över golvet i mm	850
-------------------------------	-----

Nettovikt i kg	251
----------------	-----

Bruttovikt i kg	260
-----------------	-----

Maximal golvbelastning i N/m ²	958
---	-----

Emissionsvärden

Ljudtrycksnivå LpA vid rengöring och torkning enl. DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
---	--------------------

Värmeavgivning till rummet i MJ/h	4,75
-----------------------------------	------

Program

Termisk desinfektion	•
----------------------	---

Utrustning

2 integrerade membrandoseringspumpar för flytande medel	•
---	---

Extra integreringsbara doseringspumpar	2
--	---

Ångkondensator	•
----------------	---

Kontroll av doseringsvolym	•
----------------------------	---

Spolarmsövervakning	•
---------------------	---

Gränssnitt för processdokumentation	•
-------------------------------------	---

Flerkomponents filtersystem	•
-----------------------------	---

Automatisk vagnavkänning	•
--------------------------	---

Direkt tillkoppling av insatser	•
---------------------------------	---

Integrerad varmluftstorkning	•
------------------------------	---

Miele Cloud Service	•
---------------------	---

Inställningsmöjlighet för processkemikalier (3 x 5 l)	•
---	---

Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (14404/316L), elektropolerat	•
---	---

Rullbar sockel SlimLine	•
-------------------------	---

Pump med varierbart varvtal	•
-----------------------------	---

Belysning för diskutrymmet	•
----------------------------	---

PWD 7121 [DT-S-2005]

SlimLine-maskin, en lucka, med varmluftstorkning,
Avloppsventil.



EAN: 4002516861904 / Materialnummer: 12731200 /
Gamla materialnummer: 62712103NWE

Anslutningsmöjligheter

Ethernet-gränssnitt	•
Wifi	•
USB-gränssnitt	•
Toppeffektsbrytare / energiövervakning	•

Normer/kontr.märkning/certif.

CE 0051	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN ISO 15883-5	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
EN 14971	•
EN 62366	•
RoHS-riktlinje 2011/65/EU	•