

PDR 908 ROP [EL]

Professionell frånluftstumlare, Little Giants, eluppvärmd med speciellt korta programtider. Prestanda 8.0 kg i 52 min.



- Trumvolym 130.00 l, tvättmängd 8.0 kg
- Testad för intensiv användning – enastående Miele kvalitet
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay – M Touch Flex
- Effektiv torkning oavsett textilier med PerfectDry
- Framtidssäkrad uppkoppling via WiFi

EAN: 4002516870364 / Materialnummer: 12750160 /
Gamla materialnummer: 52908362S

Konstruktion och utförande

Konstruktion	Frontmatad, kan staplas
Inriktning	Performance Plus
Front	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kapacitet i kg	8,0
Trumvolym i liter	130,00
Torksystem	Frånluft
Lucköppning [Ø] i mm	370
Lucköppningsvinkel i grader	167
Luckuphängning	vänster
Skontrumma i rostfritt stål	Ja

Användning

Lämplig för hotell och restaurang	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för självbetjäningstvätterier	•
Lämplig för lägenhetsbyggnation och bostäder	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för läkar- och tandläkarmottagningar	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•

Effektuppgifter

Maximal förångningseffekt i l/tim.	6 l
Specifik energiförbrukning i kWh/kg	0,50
Specifik energiförbrukning bomull/skåptorrt restfukt 48 % i kWh/kg	0,50
Specifik energiförbrukning blandväv/skåptorrt restfukt 40 % i kWh/kg	0,42
Programkörtid i min.	42
Programtid bomull/skåptorrt restfukt 48 % i min.	42
Programtid blandväv/skåptorrt restfukt 40 % i min.	37

Styrellektronik

Typ av styrning	M Touch Flex
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Programstyrning	Restfuktstyrning
Max senare start i timmar	24
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Språk kan enkelt väljas när som helst	•

PDR 908 ROP [EL]

Professionell frånluftstumlare, Little Giants, eluppvärmd med speciellt korta programtider. Prestanda 8.0 kg i 52 min.



EAN: 4002516870364 / Materialnummer: 12750160 /
Gamla materialnummer: 52908362S

Standard elanslutning	
Uppvärmningstyp	El
Elanslutning	3N~ 400V 50/60HZ
Värmeeffekt el i kW	6,14
Total anslutningseffekt i kW	6,40
Säkring i A	10
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	230V~ 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	2,90
Total anslutningseffekt i kW	3,24
Säkring i A	16
Möjlig spänningsvariant 2	
Elanslutning	3~ 230V 50/60HZ
Värmeeffekt i kW	6,14
Total anslutningseffekt i kW	6,40
Säkring i A	16
Mått och vikt torktumlare	
Ytermått, nettohöjd i mm	850
Ytermått, nettobredd i mm	596
Ytermått, nettodjup i mm	717
Ytermått, bruttohöjd i mm	940
Ytermått, bruttbredd i mm	660
Ytermått, bruttodjup i mm	820
Nettovikt i kg	51,5
Bruttovikt i kg	57
Maximal golvbelastning i N	920
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	0,76
Utrustning	
Intelligent trumreversering	•
Axiell luftström	•
Filter med stor yta	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Skongång/Låg temp.	•
Kommunikationsöppning	•
Trumbelysning	•
Tillbehör till alla produkter	•
Effektivitet och hållbarhet	
Funktionsprincip	Frånluft
Återvinningsandel i %	95
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare / energiövervakning (tillval)	•
Wifi	•
LAN-modul (tillval)	•

PDR 908 ROP [EL]

Professionell frånluftstumlare, Little Giants, eluppvärmd
med speciellt korta programtider. Prestanda 8.0 kg i 52 min.



EAN: 4002516870364 / Materialnummer: 12750160 /

Gamla materialnummer: 52908362S

WiFiConn@ct

Normer/kontr.märkning/certif.

CE

VDE

VDE-EMC

Skydd mot vattenstänk IP X4

WEEE

Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

•

•

•

•

•

•

•