

KFN 4796 AD

Fristående kyl/frys-kombination

med DailyFresh och NoFrost i 75 centimeters bredd för extra förvaringsutrymme.



- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool

EAN: 4002516872115 / Materialnummer: 12762370 /

Gamla materialnummer: 38479610EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Fristående modell	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Färg utvändigt	Silver
Färg front	Rostfritt stål CleanSteel
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Innerutrymme XL	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Dörröpningshjälp	EasyOpen-handtag
Styrellektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Exakt inställning	Kyl- och frystemperatur
Kyldelen kan stängas av	Ja
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Ja
SuperCool	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	4
varav delbara (FlexiBoard)	1
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	1
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	4
Frys-skåp/-zon	
Antal fryslådor	3
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•

KFN 4796 AD

Fristående kyl/frys-kombination

med DailyFresh och NoFrost i 75 centimeters bredd för extra förvaringsutrymme.



EAN: 4002516872115 / Materialnummer: 12762370 /

Gamla materialnummer: 38479610EU1

Indikering strömavbrott frysdel

•

Tekniska data

Produktbredd i mm	747
Produkthöjd i mm	2015
Produktdjup i mm	675
Vikt, kg	96,2
Fästningsteknik	Fast dörr
Klimatklass	SN-T
Total nyttovolym, i l	485
Säkerhet vid strömavbrott i tim	20
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1400
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,0
Byta lampa	Miele service


Medföljande tillbehör

Ägghållare	•
Istärningslåda	•


KFN 4796 AD

Fristående kyl/frys-kombination


med DailyFresh och NoFrost i 75 centimeters bredd för extra förvaringsutrymme.



KFN4796AD, KFN4796CD, KFN4796ED, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4776ED, KFN4776ED C, FN4796AD, KFN4796CD, top view (*footnote) (installation drawings)



KFN4796AD, KFN4796CD, installation (footnote*) (installation drawings)