

DAH 4980 Sienna Väggmonterad fläkt med särskilt låga ljudnivåer och elegant glaspanel i pärlbeige



- ECO-motor – med endast 50 dB* Miele's mest tystgående frihängande fläkt
- Anslutning till Con@ctivity och Miele@home
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Bekväm ståplats – med frontpanel i 898 mm bredd
- Perfect match – glaspanel och kåpens stomme i samma färg

vid frånluft, läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3



EAN: 4002516883869 / Materialnummer: 12782200 /
Gamla materialnummer: 28H4980ENER

Konstruktion och design	
Färg på produkter	Pearlbeige
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29 kolfilter
Design	
Kantuppsugning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk funktion Con@ctivity	•
Elektronisk styrning	•
SmartControl White	•
Styrning	SmartControl White
På/Av-knapp	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Boosterlägen	2
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Silence-paket	•
Effektivitet och hållbarhet	
Årlig energiförbrukning i kWh/år	28,2
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
ECO-motor	•
Fettfilter effektivitetsklass	D
ECO-motor (likströmsmotor)	•
PowerManagement-system	•
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött insida fläktkåpa – CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	2
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	260 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsg	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	215
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	315
Fläkteffekt i läge 3 (m³/h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt i boosterläge 1 (m³/tim)	660

DAH 4980 Sienna Väggmonterad fläkt med särskilt låga ljudnivåer och elegant glaspanel i pärlbeige



EAN: 4002516883869 / Materialnummer: 12782200 /
Gamla materialnummer: 28H4980ENER

Fläkteffekt boosterläge 2 (m³/h)	875
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	38,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	50,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	24,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	31,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	36,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt i läge 1 (m³/h) enligt EN 61591	175
Fläkteffekt i läge 2 (m³/h) enligt EN 61591	275
Fläkteffekt i läge 3 (m³/h) enligt EN 61591	430
Fläkteffekt boosterläge 1 (m³/h) enligt EN 61591	625
Fläkteffekt boosterläge 2 (m³/h) enligt EN 61591	720
Ljudeffektsnivå i läge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	46,0
Ljudeffektsnivå i läge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffektsnivå i läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	73,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	76,0
Ljudtrycksnivå i läge 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	32,0
Ljudtrycksnivå i läge 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtrycksnivå i läge 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	59,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	62,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
Tekniska data	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	830–1210
Totalhöjd för fläktkåpa i cirkulationsdrift i mm	420
Fläktkåpans bredd, mm	898
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	830
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1210
Fläktkåpans höjd, mm	420
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	420
Fläktkåpans djup, mm	381
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, max i mm	420

DAH 4980 Sienna

Väggmonterad fläkt

med särskilt låga ljudnivåer och elegant glaspanel i pärlbeige



EAN: 4002516883869 / Materialnummer: 12782200 /



Gamla materialnummer: 28H4980ENER

Nettovikt i kg	18,0
Längd anslutningskabel, m	1,3
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över elektriska hällar i mm	450
Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Fasantal	1
Total anslutningseffekt, KW	0,22
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAH 4980 Sienna

Väggmonterad fläkt

med särskilt låga ljudnivåer och elegant glaspanel i pärlbeige



DAH4970, DAH4980 Installation drawings