

KFN 7913 E

Kyl/frys-kombination XXL för inbyggnad, 194 cm nischhöjd med DailyFresh och NoFrost i 75 centimeters bredd för extra förvaringsutrymme.



- 45 % mer volym i kylprodukten – XXL-inbyggnadsprodukt
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool



EAN: 4002516880776 / Materialnummer: 12790390 /
Gamla materialnummer: 38791300EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Användarkomfort	
Belysning för kyladel	LED-lampor
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	DailyFresh
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	TouchControl
SuperCool	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	5
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	4
Frysiskåp/-zon	
Antal fryslådor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	256,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,70
Säkerhet	
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdal	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	710
Max nischbredd i mm	718
Minsta nischhöjd i mm	1940
Max nischhöjd i mm	1940
Nischdjup i mm	560
Produktbredd i mm	691
Produkthöjd i mm	1935
Produktdjup i mm	548
Vikt, kg	65,6
Klimatklass	SN-ST

KFN 7913 E

Kyl/frys-kombination XXL för inbyggnad, 194 cm nischhöjd
med DailyFresh och NoFrost i 75 centimeters bredd för extra förvaringsutrymme.




EAN: 4002516880776 / Materialnummer: 12790390 /
Gamla materialnummer: 38791300EU1


Kylzon, liter	285
4-stjärning fryszon, liter	98
Total nyttovolym, i l	383
Säkerhet vid strömavbrott i tim	12
Infrysningskapacitet i kg/24 tim.	9,50
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	34
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,3
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Istärningslåda	•

KFN 7913 E


Kyl/frys-kombination XXL för inbyggnad, 194 cm nischhöjd
med DailyFresh och NoFrost i 75 centimeters bredd för extra förvaringsutrymme.



KFN7913E, installation



KFN7913E, side view



KFN7913E, built-in