

PLW 8604
Laboratediskmaskin
med AD-vattenanslutning.



- Prestanda/batch till exempel 64 smalhalsade glas/laboratorieglass med injektorer
- Flexibel och enkel – modulära diskhållare och EasyLoad-system
- Hög användarkomfort med touchdisplay – M Touch Basic
- Enkel dosering av rengöringsmedel: Pulverdoseri ng i dörren
- Levereras uppkopplingsbar via wifi
- Med destvattenanslutning – Slutsköljning med helt avsaltat vatten

EAN: 4002516882619 / Materialnummer: 12795950 /
Gamla materialnummer: 62860402NWE

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Fristående, kan monteras under bänkskiva, smal
Serie	ExploreLine
Manöverpanelsfärg	Svart
Hölje	Rostfritt stål
Underbyggnadsbar	•
Lucka	Rostfritt stål
Antal diskplan	2
Summer, akustisk signal vid programslut	•
Servicevänlig konstruktion	•
Användning	
Lämplig för laboratorier	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas per omgång [antal]	64
Reagensglas per omgång [antal]	98
Småflaskor per batch [antal]	98
Laboratorieglass per omgång [antal]	64
Effektuppgifter	
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	500
Nyttovolym diskutrymme i liter	145,00
Kortaste programtid i min.	28
Testade drifttimmar	15000
Maximal sköljtemperatur i °C	70
Styreelektronik	
Typ av styrning	M Touch Basic
Max senare start i timmar	24
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Program [antal]	6
Fria programplatser [antal]	4
Programavbrottssäkring	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	8,50
Total anslutningseffekt i kW	8,90
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	1,90
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	2,50
Total anslutningseffekt i kW	2,90
Säkring i A	16
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	1
Nödvändigt flödestryck i kPa	200-1000

PLW 8604
Laboratediskmaskin
med AD-vattenanslutning.



EAN: 4002516882619 / Materialnummer: 12795950 /
Gamla materialnummer: 62860402NWE

AD-vatten [antal]	1
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l	10,70
Avloppspump [DN]	22
Integrerad vattenavhårdare	•
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	835
Ytermått, nettobredd i mm	598
Ytermått, nettodjup i mm	598
Ytermått, bruttohöjd i mm	920
Ytermått, bruttbredd i mm	670
Ytermått, bruttodjup i mm	740
Diskutrymme, användbar höjd i mm	520
Diskutrymme, användbar bredd i mm	530
Diskutrymme, djup överkorg i mm	474
Nettovikt i kg	68
Diskutrymme, djup underkorg i mm	520
Bruttovikt i kg	77
Maximal golvbelastning i N/m ²	1220
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	≤70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	1,44
Program	
Kort	•
Medel	•
Långt	•
Avsköljning kallvatten	•
Avsköljning AD-vatten	•
Utrustning	
1/lucka sköljmedel	•
1 doseringsenhet/lucka	•
Flerkomponents filtersystem	•
Värmepump med varierbart varvtal	•
Direkt tillkoppling av insatser	•
Saltbehållare i luckan	•
Optiskt gränssnitt för Miele Service	•
Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik	•
Värmeelement utanför diskutrymmet	•
EasyLoad	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304)	•
Omfattande komponenter (tillval)	•
Anslutningsmöjligheter	
Wifi	•
Externa doseringsmoduler	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
VDE-tecken (elektrisk säkerhet)	•
IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21	•

PLW 8604
Laborieriediskmaskin
med AD-vattenanslutning.



EAN: 4002516882619 / Materialnummer: 12795950 /
Gamla materialnummer: 62860402NWE

EN ISO 15883-1

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

EU-medicinproduktklass IIb

•