

PLW 8604 [ADP]  
Laboratediskmaskin  
med matarpump för AD-vatten.



- Prestanda/batch till exempel 64 smalhalsade glas/laboratorieglass med injektorer
- Flexibel och enkel – modulära diskhållare och EasyLoad-system
- Hög användarkomfort med touchdisplay – M Touch Basic
- Enkel dosering av rengöringsmedel: Pulverdoseri ng i dörren
- Levereras uppkopplingsbar via wifi
- Pump för destvatten: Slutsköljning med helt avsaltat vatten

EAN: 4002516882688 / Materialnummer: 12796060 /  
Gamla materialnummer: 62860404NWE

| <b>Konstruktion och utförande</b>       |  |
|---|--|
| Konstruktion                            | Fristående, kan monteras under bänkskiva, smal |
| Serie                                   | ExploreLine                                    |
| Manöverpanelsfärg                       | Svart  |
| Hölje                                   | Rostfritt stål                                 |
| Underbyggnadsbar                        | •  |
| Lucka                                   | Rostfritt stål                                 |
| Antal diskplan                          | 2  |
| Summer, akustisk signal vid programslut | •  |
| Servicevänlig konstruktion              | •  |
| <b>Användning</b>                       |  |
| Lämplig för laboratorier                | •  |
| <b>Kapacitet</b>                        |  |
| Smalhalsade glas per omgång [antal]     | 64   |
| Reagensglas per omgång [antal]          | 98   |
| Småflaskor per batch [antal]            | 98   |
| Laboratorieglass per omgång [antal]     | 64   |
| <b>Effektuppgifter</b>                  |  |
| Cirkulationspump, Qmax i liter/min.     | 500  |
| Nyttovolym diskutrymme i liter          | 145,00   |
| Kortaste programtid i min.              | 28   |
| Testade drifttimmar                     | 15000  |
| Maximal sköljtemperatur i °C            | 70   |
| <b>Styreelektronik</b>                  |  |
| Typ av styrning                         | M Touch Basic                                  |
| Max senare start i timmar               | 24   |
| Programmeringsmöjlighet                 | Programmerbar                                  |
| Program [antal]                         | 6  |
| Fria programplatser [antal]             | 4  |
| Programavbrottssäkring                  | •  |
| Resttidsindikering                      | •  |
| Visning av programförlopp               | •  |
| Inställbara displayspråk                | •  |
| <b>Standard elanslutning</b>            |  |
| Elanslutning                            | 3N AC 400V 50HZ                                |
| Värmeeffekt el i kW                     | 8,50   |
| Total anslutningseffekt i kW            | 8,90   |
| Säkring i A                             | 16   |
| Nätanslutningens längd i m              | 1,90   |
| <b>Möjlig spänningsvariant 1</b>        |  |
| Elanslutning                            | AC 230V 50HZ                                   |
| Värmeeffekt el i kW                     | 2,50   |
| Total anslutningseffekt i kW            | 2,90   |
| Säkring i A                             | 16   |
| <b>Vattenanslutning/-avlopp</b>         |  |
| Kallvatten [antal]                      | 1  |
| Nödvändigt flödestryck i kPa            | 200-1000                                       |

PLW 8604 [ADP]  
Laboratoriediskmaskin  
med matarpump för AD-vatten.



EAN: 4002516882688 / Materialnummer: 12796060 /  
Gamla materialnummer: 62860404NWE

|   |                     |
|---|---------------------|
| Maximal matningshöjd för avloppspump i cm                 | 100                 |
| Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l    | 10,70               |
| VEP – med AD-vattenmatarpump [antal]                      | 1                   |
| Avloppspump [DN]  | 22                  |
| Integrerad vattenavhårdare                                | •                   |
| Vattenskyddssystem  | Waterproof-system   |
| <b>Mått och vikt</b>                                      |                     |
| Ytermått, nettohöjd i mm                                  | 835                 |
| Ytermått, nettobredd i mm                                 | 598                 |
| Ytermått, nettodjup i mm                                  | 598                 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm                                 | 920                 |
| Ytermått, bruttbredd i mm                                 | 670                 |
| Ytermått, bruttodjup i mm                                 | 740                 |
| Diskutrymme, användbar höjd i mm                          | 520                 |
| Diskutrymme, användbar bredd i mm                         | 530                 |
| Diskutrymme, djup överkorg i mm                           | 474                 |
| Nettovikt i kg  | 68                  |
| Diskutrymme, djup underkorg i mm                          | 520                 |
| Bruttovikt i kg   | 77                  |
| Maximal golvbelastning i N/m <sup>2</sup>                 | 1200                |
| <b>Emissionsvärden</b>                                    |                     |
| Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen                           | ≤70 dB(A) re 20 µPa |
| Värmeavgivning till rummet i MJ/h                         | 1,44                |
| <b>Program</b>  |                     |
| Kort  | •                   |
| Medel   | •                   |
| Långt   | •                   |
| Avsköljning kallvatten                                    | •                   |
| Avsköljning AD-vatten                                     | •                   |
| <b>Utrustning</b>   |                     |
| 1/lucka sköljmedel  | •                   |
| 1 doseringsenhet/lucka                                    | •                   |
| Flerkomponents filtersystem                               | •                   |
| Värmepump med varierbart varvtal                          | •                   |
| Direkt tillkoppling av insatser                           | •                   |
| Saltbehållare i luckan                                    | •                   |
| Optiskt gränssnitt för Miele Service                      | •                   |
| Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik       | •                   |
| Värmeelement utanför diskutrymmet                         | •                   |
| EasyLoad  | •                   |
| Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304) | •                   |
| Omfattande komponenter (tillval)                          | •                   |
| <b>Anslutningsmöjligheter</b>                             |                     |
| Wifi  | •                   |
| Externa doseringsmoduler                                  | •                   |
| <b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>                      |                     |
| VDE-tecken (elektrisk säkerhet)                           | •                   |
| IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21                       | •                   |

PLW 8604 [ADP]  
Laboratoriediskmaskin  
med matarpump för AD-vatten.



EAN: 4002516882688 / Materialnummer: 12796060 /  
Gamla materialnummer: 62860404NWE

EN ISO 15883-1

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•