

PLW 8683 [LD DC10]

Laboratoriediskmaskin

med AD-vattenanslutning, flytande dosering & EcoDry-funktion.



- Prestanda/batch till exempel 128laboratorieflaskor
- Flexibel och enkel – modulära diskhållare och EasyLoad-system
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay M Touch Flex
- Bekvämt stöd för torkning – EcoDry
- Levereras uppkopplingsbar via wifi.
- Effektiv användning av resurser – värmepump med variabelt varvtal

EAN: 4002516883784 / Materialnummer: 12798690 /

Gamla materialnummer: 62868305NWE

Konstruktion och utförande

Konstruktion	Fristående, kan monteras under bänkskiva, smal
Manöverpanelsfärg	Svart
Hölje	Rostfritt stål
Underbyggnadsbar	•
Lucka	Rostfritt stål
Antal diskplan	2
AutoClose – automatisk luckspärr	•
Summer, akustisk signal vid programslut	•
Servicevänlig konstruktion	•

Användning

Lämplig för laboratorier	•
--------------------------	---

Kapacitet

Smalhalsade glas per omgång [antal]	64
Reagensglas per omgång [antal]	196
Småflaskor per batch [antal]	196
Laborierglas per omgång [antal]	128
Pipetter per omgång [antal]	98

Effektuppgifter

Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	500
Nyttovolym diskutrymme i liter	145,00
Kortaste programtid i min.	20
Testade drifttimmar	15000
Maximal sköljtemperatur i °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (tillval)	•
------------------------------	---

Styrellektronik

Typ av styrning	M Touch Flex
Max senare start i timmar	24
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Program [antal]	19
Fria programplatser [antal]	10
Programavbrottssäkring	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•

Standard elanslutning

Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	8,50
Total anslutningseffekt i kW	9,30
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	1,90

Möjlig spänningsvariant 1

Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	2,50
Total anslutningseffekt i kW	3,30
Säkring i A	16

PLW 8683 [LD DC10]

Laboratoriediskmaskin

med AD-vattenanslutning, flytande dosering & EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883784 / Materialnummer: 12798690 /

Gamla materialnummer: 62868305NWE

Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
Nödvisdigt flödestryck i kPa	200-1000
AD-vatten [antal]	1
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l	10,70
VEP-matpump för AD-vatten (tillval)	•
Avloppspump [DN]	22
Integrerad vattenavhårdare	•
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	835
Ytermått, nettobredd i mm	598
Ytermått, nettodjup i mm	598
Diskutrymme, användbar höjd i mm	520
Diskutrymme, användbar bredd i mm	530
Nettovikt i kg	74
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	5,40
Mått och vikt	
Ytermått, bruttonhöjd i mm	920
Ytermått, bruttbredd i mm	670
Ytermått, bruttdjup i mm	740
Diskutrymme, djup överkorg i mm	474
Diskutrymme, djup underkorg i mm	520
Bruttovikt i kg	81
Maximal golvbelastning i N/m ²	1220
Program	
Standard	•
Intensiv	•
Program	
Extra kort	•
Universal	•
Oorganiskt	•
Organiskt	•
Agar	•
Injektor plus	•
Pipetter	•
Plast	•
Olja	•
Hygien 93/10	•
Pastörisering	•
Avsköljning kallvatten	•
Avsköljning AD-vatten	•
Utrustning	
Gränssnitt för processdokumentation (tillval)	•

PLW 8683 [LD DC10]

Laboratoriediskmaskin

med AD-vattenanslutning, flytande dosering & EcoDry-funktion.



EAN: 4002516883784 / Materialnummer: 12798690 /

Gamla materialnummer: 62868305NWE

Gränssnitt för Miele Service	•
Omfattande komponenter (tillval)	•
Utrustning	
1 doseringspump för flytande rengöringsmedel	•
1 doseringspump för neutraliseringsmedel	•
Suglans för behållare 10–20 l (tillval)	•
Komfort-suglans DC10	•
Ångkondensator	•
Övervakning av spoltryck	•
Användarinstruktioner	•
Belysning av innerutrymme	•
Flerkomponents filtersystem	•
Värmepump med varierbart varvtal	•
Direkt tillkoppling av insatser	•
EcoDry	•
Saltbehållare i luckan	•
Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik	•
Värmeelement utanför diskutrymmet	•
EasyLoad	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304)	•
Anslutningsmöjligheter	
Wifi	•
Ethernet-gränssnitt (tillval)	•
Externa doseringsmoduler	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
VDE-tecken (elektrisk säkerhet)	•
IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-riktlinje 2011/65/EU	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
EN 61010-1	•