

PLW 8683 [Safety LD DS10 MON]

Diskdesinfektor för rengöring av andningsskyddsutrustning med flytande dosering, EcoDry-funktion och övervakningspaket.



- Prestanda/batch 6 skyddsmasker och 6 andningsskydd
- Effektiv användning av resurser – värmepump med variabelt varvtal
- Säkerhet genom kontroll – spoltrycks- och spolarmsövervakning
- Levereras uppkopplingsbar via wifi

EAN: 4002516883982 / Materialnummer: 12798800 /
Gamla materialnummer: 62868394NWE

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Fristående, kan monteras under bänkskiva, smal
Serie	ExpertLine
Manöverpanelsfärg	Svart
Hölje	Rostfritt stål
Underbyggnadsbar	•
Lucka	Rostfritt stål
Antal diskplan	2
AutoClose – automatisk luckspärr	•
Summer, akustisk signal vid programslut	•
Servicevänlig konstruktion	•
Användning	
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Kapacitet	
Skyddsmasker och andningsskydd [antal]	6
Skyddsmasker [antal]	12
Andningsskydd [antal]	12
Bärsystem för tryckluftsapparat [antal]	1
Effektuppgifter	
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	500
Nyttovolym diskutrymme i liter	145,00
Kortaste programtid i min.	28
Testade drifttimmar	15000
Maximal sköljtemperatur i °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (tillval)	•
Styreelektronik	
Typ av styrning	M Touch Flex
Max senare start i timmar	24
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Program [antal]	8
Fria programplatser [antal]	5
Programavbrottssäkring	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	8,50
Total anslutningseffekt i kW	9,30
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	1,90
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	2,50
Total anslutningseffekt i kW	3,30
Säkring i A	16

PLW 8683 [Safety LD DS10 MON]

Diskdesinfektor för rengöring av andningsskyddsutrustning med flytande dosering, EcoDry-funktion och övervakningspaket.



EAN: 4002516883982 / Materialnummer: 12798800 /
Gamla materialnummer: 62868394NWE

Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
Nödvändigt flödestryck i kPa	200-1000
AD-vatten [antal]	1
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l	10,70
VEP-matarpump för AD-vatten (tillval)	•
Avloppspump [DN]	22
Integrerad vattenavhårdare	•
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	835
Ytermått, nettobredd i mm	598
Ytermått, nettodjup i mm	598
Diskutrymme, användbar höjd i mm	520
Diskutrymme, användbar bredd i mm	530
Nettovikt i kg	74
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	5,40
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	920
Ytermått, bruttbredd i mm	670
Ytermått, bruttodjup i mm	740
Diskutrymme, djup överkorg i mm	474
Diskutrymme, djup underkorg i mm	520
Bruttovikt i kg	81
Maximal golvbelastning i N/m ²	1220
Program	
Avsköljning kallvatten	•
Regenerering	•
Vario FB Special	•
Vario FB Special Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
Utrustning	
Kontroll av doseringsvolym	•
Gränssnitt för processdokumentation (tillval)	•
Gränssnitt för Miele Service	•
Omfattande komponenter (tillval)	•
Utrustning	
1 doseringsenhet/lucka för spolglans	•
1 doseringspump för flytande rengöringsmedel	•
Extra integreringsbar doseringspump 5–10 l (tillval)	•
Suglans för behållare 10–20 l (tillval)	•
DS10 Flex-suglans	•
Ångkondensator	•

PLW 8683 [Safety LD DS10 MON]

Diskdesinfektor för rengöring av andningsskyddsutrustning med flytande dosering, EcoDry-funktion och övervakningspaket.



EAN: 4002516883982 / Materialnummer: 12798800 /
Gamla materialnummer: 62868394NWE

Övervakning av spoltryck	•
Spolarmsövervakning	•
Användarinstruktioner	•
Belysning av innerutrymme	•
Flerkomponents filtersystem	•
Värmepump med varierbart varvtal	•
Direkt tillkoppling av insatser	•
Saltbehållare i luckan	•
Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik	•
Värmeelement utanför diskutrymmet	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304)	•
Anslutningsmöjligheter	
Wifi	•
Ethernet-gränssnitt (tillval)	•
Externa doseringsmoduler	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
VDE-tecken (elektrisk säkerhet)	•
IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-riktlinje 2011/65/EU	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
EN 61010-1	•