

PWD 8692 [DC5]

Diskdesinfektor med glaslucka med flytande dosering & varmluftstork DryPlus.



- Prestanda/batch till exempel 44 roterande instrument eller 44 sugor
- Prestanda/batch till exempel 8 DIN-trådkorgar eller 48 GYN-spekula
- Säkerhet genom kontroll – spoltrycks- och spolarmsövervakning
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay M Touch Flex
- Effektiv varmluftstork – DryPlus
- Levereras uppkopplingsbar via wifi

EAN: 4002516884521 / Materialnummer: 12800150 /
Gamla materialnummer: 62869205NWE

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Fristående, kan monteras under bänkskiva, smal
Serie	ExpertLine
Manöverpanelsfärg	Svart
Hölje	Vit
Underbyggnadsbar	•
Lucka	Rostfritt stål
Antal diskplan	2
AutoClose – automatisk luckspärr	•
Summer, akustisk signal vid programslut	•
Servicevänlig konstruktion	•
Användning	
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för tandläkarmottagningar	•
Lämplig för läkarmottagningar	•
Lämplig för polikliniska OP-mottagningar	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar per omgång [antal]	8
GYN-spekula per omgång [antal]	48
MIC-satser per omgång [antal]	1-2
Oftalmologisatser per omgång [antal]	8
AN-satser per omgång [antal]	2-3
OP-skor per omgång [antal]	28
Sugar per omgång [antal]	44
Ihåliga instrument per omgång [antal]	44
Roterande instrument per omgång [antal]	44
Effektuppgifter	
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	500
Nyttovolym diskutrymme i liter	145,00
Kortaste programtid (disk och desinfektion) i min.	40
Testade drifttimmar	15000
Kortaste programtid (disk och desinfektion) i min.	19
Maximal sköljtemperatur i °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (tillval)	•
Miele Move MedDent+ (tillval)	•
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Flex
Godkännande av cykel direkt via displayen	•
Max senare start i timmar	24
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Program [antal]	24
Fria programplatser [antal]	5
AO-värdesstyrning	•
Programavbrottssäkring	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•

PWD 8692 [DC5]

Diskdesinfektor med glaslucka
med flytande dosering & varmluftstork DryPlus.



EAN: 4002516884521 / Materialnummer: 12800150 /

Gamla materialnummer: 62869205NWE

Inställbara displayspråk

•

Standard elanslutning

Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	8,50
Total anslutningseffekt i kW	9,30
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	1,90

Möjlig spänningsvariant 1

Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	2,50
Total anslutningseffekt i kW	3,30
Säkring i A	16

Vattenanslutning/-avlopp

Kallvatten [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
Nödvändigt flödestryck i kPa	200-1000
AD-vatten [antal]	1
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l	10,70
VEP-matarpump för AD-vatten (tillval)	•
Avloppspump [DN]	22
Integrerad vattenavhårdare	•
Vattenskyddssystem	Waterproof-system

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	835
Ytermått, nettobredd i mm	598
Ytermått, nettodjup i mm	598
Diskutrymme, användbar höjd i mm	520
Diskutrymme, användbar bredd i mm	530
Nettovikt i kg	74

Torkaggregat

Integrerat torkaggregat	•
Fläkt i kW	0,30
Rörvärmesväxlare i kW	2,20
Luftteffekt i m ³ /h	60
Tidinställning i steg om 1 minut	0-120
HEPA-filterklass	H13
Frånskilningsgrad HEPA-filter (DIN EN 1822) i %	99,95
Livslängd HEPA-filter i tim.	300

Emissionsvärden

Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	5,40

Mått och vikt

Ytermått, brutt höjd i mm	920
Ytermått, bruttbredd i mm	670
Ytermått, bruttdjup i mm	740
Diskutrymme, djup överkorg i mm	474
Diskutrymme, djup underkorg i mm	520

PWD 8692 [DC5]

Diskdesinfektor med glaslucka
med flytande dosering & varmluftstork DryPlus.

EAN: 4002516884521 / Materialnummer: 12800150 /

Gamla materialnummer: 62869205NWE

Bruttovikt i kg	81
Maximal golvbelastning i N/m ²	1220
Program	
Vario TD Intensiv	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4trådk	•
Vario TD Instr 6trådk	•
Vario TD Instr 8trådk	•
Vario TD-behållare	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ÖNH	•
Vario TD ÖNH +	•
Vario TD ÖNH-optik	•
Oftalmologi	•
Insats för oftamologiska instrument A207	•
Nappflaskor	•
OP-skor	•
Vårdavdelningsgods	•
Universal	•
Avsköljning kallvatten	•
Utrustning	
Kontroll av doseringsvolym	•
Gränssnitt för processdokumentation (tillval)	•
Gränssnitt för Miele Service	•
Omfattande komponenter (tillval)	•
Utrustning	
1 doseringsenhet/lucka för spolglans	•
1 doseringspump för flytande rengöringsmedel	•
Suglans för behållare 10–20 l (tillval)	•
Komfort-suglans DC5	•
Ångkondensator	•
Övervakning av spoltryck	•
Spolarmsövervakning	•
Användarinstruktioner	•
Belysning av innerutrymme	•
Flerkomponents filtersystem	•
Värmepump med varierbart varvtal	•
Direkt tillkoppling av insatser	•
DryPlus	•
Saltbehållare i luckan	•
Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik	•
Värmeelement utanför diskutrymmet	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304)	•
Anslutningsmöjligheter	
Wifi	•
Ethernet-gränssnitt (tillval)	•

PWD 8692 [DC5]

Diskdesinfektor med glaslucka
med flytande dosering & varmluftstork DryPlus.



EAN: 4002516884521 / Materialnummer: 12800150 /
Gamla materialnummer: 62869205NWE

Externa doseringsmoduler

•

Normer/kontr.märkning/certif.

VDE-tecken (elektrisk säkerhet)

•

IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-riktlinje 2011/65/EU

•

EU-medicinproduktklass IIb

•

Normer/kontr.märkning/certif.

EN 61010-1

•