

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Diskdesinfektor med glaslucka

med AD-vattenanslutning, flytande dosering, DryPlus & övervakad ledningsförmåga.



- Prestanda/batch till exempel 44 roterande instrument eller 44 sugar
- Prestanda/batch till exempel 8 DIN-trådkorgar eller 48 GYN-spekula
- Säkerhet genom kontroll – spoltrycks- och spolarmsövervakning
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay M Touch Flex
- Effektiv varmluftstork – DryPlus
- Levereras uppkopplingsbar via wifi.

EAN: 4002516884996 / Materialnummer: 12800320 /

Gamla materialnummer: 6286C262NWE

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frist. maskin, underbyggnad, bred, med lock
Serie	ExpertLine
Manöverpanelsfärg	Svart
Hölje	Rostfritt stål
Glaslucka	•
Underbyggnadsbar	•
Antal diskplan	2
AutoClose – automatisk luckspärr	•
Summer, akustisk signal vid programslut	•
Servicevänlig konstruktion	•
Användning	
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för tandläkarmottagningar	•
Lämplig för läkarmottagningar	•
Lämplig för polikliniska OP-mottagningar	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar per omgång [antal]	8
GYN-spekula per omgång [antal]	48
MIC-satser per omgång [antal]	1-2
Oftalmologisatser per omgång [antal]	8
AN-satser per omgång [antal]	2-3
OP-skor per omgång [antal]	28
Sugar per omgång [antal]	44
Ihåliga instrument per omgång [antal]	44
Roterande instrument per omgång [antal]	44
Effektuppgifter	
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	500
Nyttovolym diskutrymme i liter	145,00
Kortaste programtid (disk och desinfektion) i min.	40
Testade drifttimmar	15000
Kortaste programtid (disk och desinfektion) i min.	19
Maximal sköljtemperatur i °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (tillval)	•
Miele Move MedDent+ (tillval)	•
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Flex
Godkännande av cykel direkt via displayen	•
Max senare start i timmar	24
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Program [antal]	24
Fria programplatser [antal]	5
AO-värdesstyrning	•
Programavbrottsäkring	•
Resttidsindikering	•

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Diskdesinfektor med glaslucka

med AD-vattenanslutning, flytande dosering, DryPlus & övervakad ledningsförmåga.



EAN: 4002516884996 / Materialnummer: 12800320 /

Gamla materialnummer: 6286C262NWE

Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	8,50
Total anslutningseffekt i kW	9,30
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	1,90
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	2,50
Total anslutningseffekt i kW	3,30
Säkring i A	16
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
Nödändigt flödestryck i kPa	200-1000
AD-vatten [antal]	1
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l	10,70
VEP-matarpump för AD-vatten (tillval)	•
Avloppspump [DN]	22
Integrerad vattenavhårdare	•
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	820
Ytermått, nettobredd i mm	898
Ytermått, nettodjup i mm	695
Diskutrymme, användbar höjd i mm	520
Diskutrymme, användbar bredd i mm	530
Nettovikt i kg	98
Torkaggregat	
Integrerat torkaggregat	•
Fläkt i kW	0,30
Rörvärmväxlare i kW	2,20
Luftteffekt i m³/h	60
Tidinställning i steg om 1 minut	0-120
HEPA-filterklass	H14
Frånskilningsgrad HEPA-filter (DIN EN 1822) i %	99,99
Livslängd HEPA-filter i tim.	300
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	5,40
Mått och vikt	
Ytermått, brutt höjd i mm	1095
Ytermått, bruttbredd i mm	1200
Ytermått, bruttdjup i mm	800
Diskutrymme, djup överkorg i mm	474

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Diskdesinfektor med glaslucka

med AD-vattenanslutning, flytande dosering, DryPlus & övervakad ledningsförmåga.

EAN: 4002516884996 / Materialnummer: 12800320 /

Gamla materialnummer: 6286C262NWE

Diskutrymme, djup underkorg i mm	520
Bruttovikt i kg	133
Maximal golvbelastning i N/m ²	1220

Program

Vario TD Intensiv	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4trådk	•
Vario TD Instr 6trådk	•
Vario TD Instr 8trådk	•
Vario TD-behållare	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ÖNH	•
Vario TD ÖNH +	•
Vario TD ÖNH-optik	•
Oftalmologi	•
Insats för oftamologiska instrument A207	•
Nappflaskor	•
OP-skor	•
Vårdavdelningsgods	•
Universal	•
Avsköljning kallvatten	•

Utrustning

Extra integreringsbara doseringspumpar (tillval)	•
Kontroll av doseringsvolym	•
Gränssnitt för processdokumentation (tillval)	•
Gränssnitt för Miele Service	•
Omfattande komponenter (tillval)	•

Utrustning

1 doseringspump för flytande rengöringsmedel	•
1 doseringspump för neutraliseringsmedel	•
Extra integreringsbar doseringspump 5–10 l (tillval)	•
Suglans för behållare 10–20 l (tillval)	•
Komfort-suglans DC5	•
Ångkondensator	•
Övervakning av spoltryck	•
Spolarmsövervakning	•
Övervakning av ledningsförmåga	•
Användarinstruktioner	•
Belysning av innerutrymme	•
Flerkomponents filtersystem	•
Värmepump med varierbart varvtal	•
Direkt tillkoppling av insatser	•
DryPlus	•
Saltbehållare på diskutrymmets botten	•
Inställningsmöjlighet för processkemikalier (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik	•

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Diskdesinfektor med glaslucka

med AD-vattenanslutning, flytande dosering, DryPlus & övervakad ledningsförmåga.



EAN: 4002516884996 / Materialnummer: 12800320 /

Gamla materialnummer: 6286C262NWE

Värmeelement utanför diskutrymmet

•

Diskusrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304)

•

Anslutningsmöjligheter

Wifi

•

Ethernet-gränssnitt (tillval)

•

Normer/kontr.märkning/certif.

VDE-tecken (elektrisk säkerhet)

•

IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-riktlinje 2011/65/EU

•

EU-medicinproduktklass IIb

•

Normer/kontr.märkning/certif.

EN 61010-1

•