

PLW 8693 [DC10 CM]

Laboratoriediskmaskin

med AD-vattenanslutning, flytande dosering, DryPlus & övervakad ledningsförmåga.



- Prestanda/batch till exempel 128laboratoriefaskor
- Flexibel och enkel – modulära diskhållare och EasyLoad-system
- Högsta användarkomfort med fulltouch-färgdisplay M Touch Flex
- Effektiv varmluftstork – DryPlus
- Levereras uppkopplingsbar via wifi
- Effektiv användning av resurser – värmepump med variabelt varvtal

EAN: 4002516885023 / Materialnummer: 12800350 /

Gamla materialnummer: 62869312NWE

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Fristående, kan monteras under bänkskiva, smal
Range	ExpertLine
Manöverpanelsfärg	Svart
Hölje	Rostfritt stål
Lucka	Rostfritt stål
Underbyggnadsbar	•
Antal diskplan	2
AutoClose – automatisk luckspärr	•
Summer, akustisk signal vid programslut	•
Servicevänlig konstruktion	•
Användning	
Lämplig för laboratorier	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas per omgång [antal]	64
Reagensglas per omgång [antal]	196
Småflaskor per batch [antal]	196
Laboratieglas per omgång [antal]	128
Pipetter per omgång [antal]	98
Effektuppgifter	
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	500
Nyttovolym diskutrymme i liter	145,00
Kortaste programtid i min.	20
Testade drifttimmar	15000
Maximal sköljtemperatur i °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (tillval)	•
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Flex
Max senare start i timmar	24
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Program [antal]	20
Fria programplatser [antal]	10
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	8,50
Total anslutningseffekt i kW	9,30
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	1,90
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	2,50
Total anslutningseffekt i kW	3,30
Säkring i A	16

PLW 8693 [DC10 CM]

Laboratoriediskmaskin

med AD-vattenanslutning, flytande dosering, DryPlus & övervakad ledningsförmåga.



EAN: 4002516885023 / Materialnummer: 12800350 /

Gamla materialnummer: 62869312NWE

Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
Nödvisdigt flödestryck i kPa	200-1000
AD-vatten [antal]	1
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l	10,70
VEP-matpump för AD-vatten (tillval)	•
Avloppspump [DN]	22
Integrerad vattenavhårdare	•
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	835
Ytermått, nettobredd i mm	598
Ytermått, nettodjup i mm	598
Diskutrymme, användbar höjd i mm	520
Diskutrymme, användbar bredd i mm	530
Nettovikt i kg	81
Torkaggregat	
Integrerat torkaggregat	•
Fläkt i kW	0,30
Rörvärmesväxlare i kW	2,20
Luftteffekt i m³/h	60
Tidinställning i steg om 1 minut	0-120
HEPA-filterklass	H13
Frånskiljningsgrad HEPA-filter (DIN EN 1822) i %	99,95
HEPA-filtrets livslängd i h	200
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	4,32
Mått och vikt	
Ytermått, brutt höjd i mm	920
Ytermått, bruttbredd i mm	670
Ytermått, bruttdjup i mm	740
Diskutrymme, djup överkorg i mm	523
Diskutrymme, djup underkorg i mm	520
Bruttovikt i kg	90
Maximal golvbelastning i N/m²	1220
Program	
Standard	•
Intensiv	•
Program	
Extra kort	•
Universal	•
Oorganiskt	•
Organiskt	•
Agar	•
Injektor plus	•

PLW 8693 [DC10 CM]

Laboratoriediskmaskin

med AD-vattenanslutning, flytande dosering, DryPlus & övervakad ledningsförmåga.



EAN: 4002516885023 / Materialnummer: 12800350 /

Gamla materialnummer: 62869312NWE

Pipetter	•
Plast	•
Olja	•
Hygien 93/10	•
Pastörisering	•
Avsköljning kallvatten	•
Avsköljning AD-vatten	•
Utrustning	
1 doseringspump för flytande rengöringsmedel	•
Suglans för behållare 10–20 l (tillval)	•
Komfort-suglans DC10	•
Ångkondensator	•
Övervakning av spoltryck	•
Övervakning av ledningsförmåga	•
Användarinstruktioner	•
Belysning för diskutrymet	•
Gränssnitt för processdokumentation (tillval)	•
Flerkomponents filtersystem	•
Värmepump med varierbart varvtal	•
Direkt tillkoppling av insatser	•
DryPlus	•
Saltbehållare i luckan	•
Optiskt gränssnitt för Miele Service	•
Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik	•
Värmeelement utanför diskutrymet	•
EasyLoad	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304)	•
Omfattande komponenter (tillval)	•
Anslutningsmöjligheter	
Wifi	•
Ethernet-gränssnitt (tillval)	•
Externa doseringsmoduler	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
VDE-tecken (elektrisk säkerhet)	•
IP skyddstyp enligt EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-riktlinje 2011/65/EU	•