

K 7777 B

Kylskåp för inbyggnad

med FlexiLight2.0 och PerfectFresh Active -aktiv fuktning för optimal fräschhet.



- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjjustering av dörrhyllor
- Inget synligt kondensat tack vare torr CleanSteel-bakvägg



EAN: 4002516895336 / Materialnummer: 12819500 /
Gamla materialnummer: 36777702EU1

Produktkategori	
Kylskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning fläkt	•
Belysning fräschhetssystem	•
Användarkomfort	
Belysning för kyl	FlexiLight 2,0
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Active
Aktiv fuktning av den översta lådan	•
Fininställning inre dörr	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Kyldelen kan stängas av	Ja
Oberoende temperaturregulering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	7
varav delbara (FlexiBoard)	1
varav belysta	4
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	3
Torr bakvägg	CleanSteel
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	2
Dörrhyllor	5
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	B
Energiförbrukning per år, kWh	79,57
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,21
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•

K 7777 B

Kylskåp för inbyggnad

med FlexiLight2.0 och PerfectFresh Active -aktiv fuktning för optimal fräschhet.



EAN: 4002516895336 / Materialnummer: 12819500 /

Gamla materialnummer: 36777702EU1


Tekniska data

Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkthöjd i mm	1770
Produktdjup i mm	546
Vikt, kg	72,7
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	296
varav PerfectFresh-zon i l	98
Kylfack i l	296
Total nyttovolym, i l	296
Ljudnivåklass (A-D)	A
Ljudnivå i dB(A) re1pW	29
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampor	Miele service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Sorteringsbox PerfectFresh	•


K 7777 B

Kylskåp för inbyggning


med FlexiLight2.0 och PerfectFresh Active -aktiv fuktning för optimal fräschhet.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view