

H 7464 BP CulinArt

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



- Stor klartextdisplay med touchknappar – DirectSensor
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning& PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home



EAN: 4002516919025 / Materialnummer: 12821660 /
Gamla materialnummer: 22746405NER

Konstruktion och design	
VitroLine	•
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
Njutningsfördelar	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	med kabel
Varmhållning	•
CrispFunction	•
Funktioner	
Varmluft plus	•
Över- och undervärme	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Intensivbakning	•
Stekautomatik	•
Varmluftsgrillning	•
Grill	•
Undervärme	•
Eco-varmluft	•
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Design	
Färg	Pearlbeige
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•

H 7464 BP CulinArt

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



EAN: 4002516919025 / Materialnummer: 12821660 /

Gamla materialnummer: 22746405NER

Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Ångteknik/vattentillförsel	
Ånggeneratorns effekt i kW	1,10
Färskvattenbehållare volym i l	0,3
Insugsrör för upptagning av vatten	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Produktdjup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Längd anslutningskabel, m	1,50
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16



H 7464 BP CulinArt
Ugn
i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



EAN: 4002516919025 / Materialnummer: 12821660 /
Gamla materialnummer: 22746405NER

Fasantal	1
Neutral ledare	Ja
Anslutningskabel med stickpropp	•
Byta lampa	Miele service


Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean HBBL 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Ugnsgaller PyroFit	1
FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)	1
Stektermometer med sladd	1
Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)	1
Avkalkningstabletter	2

Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□□, □□, □□□□□□□□, □□□□□□□□


H 7464 BP CulinArt

Ugn


i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings