

## H 7440 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516935810 / Materialnummer: 12821670 /

Gamla materialnummer: 22744006NER

| Konstruktion och design              |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Färg                                 | Pearlbeige                                      |
| Konstruktion och design              |                                                 |
| Inbyggnadsugn med mikro              | •                                               |
| VitroLine                            | •                                               |
| Njutningsfördelar                    |                                                 |
| Quick & Gentle                       | •                                               |
| Snabbuppvärmning                     | •                                               |
| Förvärmning                          | •                                               |
| Varmhållning                         | •                                               |
| Funktioner                           |                                                 |
| Varmluft plus                        | •                                               |
| Mikrovågsfunktion                    | •                                               |
| Mikrovågsfunktion med varmluft plus  | •                                               |
| Mikrovågsfunktion med grill          | •                                               |
| Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill | •                                               |
| Mikrovågsfunktion med stekautomatik  | •                                               |
| Stekautomatik                        | •                                               |
| Varmluftsgrillning                   | •                                               |
| Grill                                | •                                               |
| Eco-varmluft                         | •                                               |
| Upptining                            | •                                               |
| Automatikprogram                     | •                                               |
| Landsspecifika automatikprogram      | •                                               |
| Specialprogram                       | •                                               |
| Användarkomfort                      |                                                 |
| Anslutning till Miele@home           | •                                               |
| Display                              | DirectSensor                                    |
| SoftOpen                             | •                                               |
| SoftClose                            | •                                               |
| 3 i 1                                | Ugn, Mikrovågsfunktion, Ugn + mikrovågsfunktion |
| MultiLingua                          | •                                               |
| Popcorn-funktion                     | •                                               |
| Tidsvisning                          | •                                               |
| Tidssynkronisering                   | •                                               |
| Datumvisning                         | •                                               |
| Äggklocka                            | •                                               |
| Programmering tillagningstidsstart   | •                                               |
| Programmering tillagningstidsslut    | •                                               |
| Programmering av tillagningstid      | •                                               |
| Temperaturvisning                    | •                                               |
| Ljudsignal vid uppnådd temperatur    | •                                               |
| Temperaturförslag                    | •                                               |
| Förslag mikrovågseffekt              | •                                               |
| Snabbknapp mikro                     | •                                               |
| Egna program                         | •                                               |
| Individuella inställningar           | •                                               |

## H 7440 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



EAN: 4002516935810 / Materialnummer: 12821670 /  
Gamla materialnummer: 22744006NER

| Effektivitet och hållbarhet                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Automatisk restvärmeanvändning                                    | •               |
| Anslutningseffekt i frånläge i W                                  | 0,5             |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W                               | 1,0             |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W              | 2,0             |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min                  | 20              |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20              |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min                     | 20              |
| Skötselkomfort                                                    |                 |
| Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean            | •               |
| Grillelementen kan fällas ner                                     | •               |
| CleanGlass-lucka                                                  | •               |
| Säkerhet                                                          |                 |
| Kylsystemet med kylningsfront                                     | •               |
| Säkerhetsavstängning                                              | •               |
| Driftspärr                                                        | •               |
| Knappspärr                                                        | •               |
| Tekniska data                                                     |                 |
| Ugnsutrymme i liter                                               | 43              |
| Antal falshöjder                                                  | 3               |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 1                             | 3               |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 2                             | 3               |
| Belysning i tillagningsutrymmet                                   | 1 LED-spotlight |
| Temperaturer i °C                                                 | 30–250          |
| Minsta temperatur i °C                                            | 30              |
| Max temperatur i °C                                               | 250             |
| Elektroniskt styrd mikrovågseffekt                                | •               |
| Mikrovågseffektnivåer i W                                         |                 |
| Minsta nischbredd i mm                                            | 560             |
| Max nischbredd i mm                                               | 568             |
| Minsta nischhöjd i mm                                             | 450             |
| Max nischhöjd i mm                                                | 452             |
| Nischdjup i mm                                                    | 550             |
| Produktbredd i mm                                                 | 595             |
| Produkthöjd i mm                                                  | 456             |
| Produktdjup i mm                                                  | 562             |
| Vikt, kg                                                          | 36,0            |
| Total anslutningseffekt, KW                                       | 2,70            |
| Spänning i V                                                      | 220-240         |
| Frekvens i Hz                                                     | 50              |
| Säkring i A                                                       | 16              |
| Fasantal                                                          | 1               |
| Anslutningskabel med stickpropp                                   | •               |
| Längd anslutningskabel, m                                         | 2,00            |
| Byta lampa                                                        | Miele service   |
| Medföljande tillbehör                                             |                 |
| Ugnsghaller med PerfectClean                                      | 1               |
| Glasform                                                          | 1               |

## H 7440 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



EAN: 4002516935810 / Materialnummer: 12821670 /  
Gamla materialnummer: 22744006NER

### Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands, norsk,  
polski, português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski, suomi,  
svenska, türkçe, українська,  
čeština, ελληνικά,  
□□□□□□□□, □□□, □  
□□□, □□□□□□, □□□□


## H 7440 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion


i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings




side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings

## H 7440 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion  
i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



Installation Kombi BM XL, installation drawings