

G 5832 SCU Active Plus S

Underbyggda diskmaskiner

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l vattenförbrukning i Automatic-program
- Flexibel korgutformning, anpassad till din vardag – Comfort-korgar
- Låda eller korg? Båda! – Med den extra bestickkorgen är valet ditt



EAN: 4002516908753 / Materialnummer: 12852670 /
Gamla materialnummer: 21583237NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Vit
Komfort	
Luckstängningsassistans	AutoClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	Display
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,2
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,54
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	54
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,30
ECO-programmets tid i minuter	258
Standby-ström (viloläge)	0,30
Antal standardkuvert	14
Ljudnivåsklass	B
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
AutoOpen-torkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda

G 5832 SCU Active Plus S

Underbyggda diskmaskiner

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516908753 / Materialnummer: 12852670 /

Gamla materialnummer: 21583237NER

extra bestickkorg	•
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	Comfort

Säkerhet

Waterproof-system	•
Barnsäkring	•

Tekniska data

Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	45,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70


Medföljande tillbehör

Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris	•
--	---

G 5832 SCU Active Plus S

Underbyggda diskmaskiner

för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)