

KFMC 3834 L

MasterCool kyl/frys-kombination

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-system | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Livsmedel håller sig fräscha upp till fem gånger längre – MasterFresh Pro
- Överblick över allt – FoodView
- Färska mat utan oönskad lukt – #Longlife AirClean-system
- Isbitar för kalla drycker – IceMaker
- Praktisk belysning med eleganta LED-lampor – #BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914426 / Materialnummer: 12866550 /

Gamla materialnummer: 38383410EU2

Produktkategori	
MasterCool (kylskåp XXL)	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Belysning	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Användarkoncept	M Touch Pro
FoodView (kameror)	3
Sabbatläge	•
Fresh-system	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean-system	•
DynaCool	•
Semesterläge	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Antal IceMaker med färskvattenanslutning	1
IceMaker med färskvattenanslutning	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad gångjärn	•
Styrellektronik	
Exakt inställning	Kyl- och frystemperatur
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdel	Ja
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	3
Eco-läge	•
QuickIce	•
Kylprodukt/-zon	
Höjdjusterbara hyllor av härdat glas, komplett bredd	2
Antal VeggieBoxar	1
Antal lådor	1
Dörrhylla för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Frysiskåp/-zon	
Antal fryslådor	3

KFMC 3834 L

MasterCool kyl/frys-kombination

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-system | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914426 / Materialnummer: 12866550 /


Gamla materialnummer: 38383410EU2

varav på teleskopskenor	2
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	254,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,69
Säkerhet	
Spillsäkra glashyllor	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	762
Max nischbredd i mm	762
Minsta nischhöjd i mm	2134
Max nischhöjd i mm	2134
Nischdjup i mm	610
Produktbredd i mm	756
Produkthöjd i mm	2123
Produktdjup i mm	608
Vikt, kg	236,5
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	60
Max. vikt på frysdelens frontdörr i kg	17
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	316
varav PerfectFresh-zon i l	51
4-stjärning fryszon, liter	160
Total nyttovolym, i l	476
Säkerhet vid strömavbrott i tim	19
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	14,00
Ljudnivåklass (A–D)	C
Ljudnivå i dB(A) re1pW	39
Energiförbrukning i milliampere (mA)	3000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	3,0
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Isskopa	•


KFMC 3834 L

MasterCool kyl/frys-kombination


MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-system | IceMaker | BrilliantLight Pro




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, PACS, stainless steel front, installation




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, integration




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, front view, installation




KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, frame neutral, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, top view

KFMC 3834 L

MasterCool kyl/frys-kombination

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-system | IceMaker | BrilliantLight Pro



KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, panel ready, top view