

PWM 927 [RH DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd med reducerad värmeeffekt
– fritt programmerbar. Tvättkapacitet 27 kg.



- Volym på skontrumman 240 l, maximal tvättmängd 27.0 kg
- 19 % mindre vatten- och 40 % mindre energiförbrukning*
- Kort efterertorkning tack vare BoostSpin
- Optimal användning tack vare touchdisplay i färg M Touch Pro Plus
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

* Baserat på programmet Kulörtvätt 60° vid varmvattenanslutning, jämfört med föregående modell.

EAN: 4002516927808 / Materialnummer: 12886790 /
Gamla materialnummer: 51927003EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Rostfritt stål
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg	27,0
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	27,0
Trumvolym i liter	240
Lucköppning [Ø] i mm	415
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckuphängning	höger
Automatisk låsning av luckan	•
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Patenterad skontrumma 2.0 av rostfritt stål	•
Användning	
Passar hotell och restauranger	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	6,70
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,20
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	6,70
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,05
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	181,8
Vattenförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	301,7
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	5,38
Energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	6,07
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	67

PWM 927 [RH DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd med reducerad värmeeffekt
– fritt programmerbar. Tvättkapacitet 27 kg.



EAN: 4002516927808 / Materialnummer: 12886790 /
Gamla materialnummer: 51927003EU

Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	180,9
Vattenförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	301,8
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	1,35
Energiförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	2,34
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	47
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	175,4
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	3,16
Programtid vid kallvattenanslutning i ECO-programmet i min.	45
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	163,3
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	0,57
Programtid i min. vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	34
Programtid vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	70
Programtid vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	52
Restfuktighet vid kallsköljning i %	46
Restfuktighet vid varmsköljning i %	40
Restfuktighet vid tvätt av torkdukar i %	12
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1100
g-faktor	541
Testade drifttimmar	30000
Styrelektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro Plus
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Kundspecifik förkonfiguration möjlig	•
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Språk kan enkelt väljas när som helst	•
Möjligt att ange vikt före programstart	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för textilrengöring	•
Program för tvätterier och mangelstugor	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för universitet, förskolor och skolor	•

PWM 927 [RH DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd med reducerad värmeeffekt

– fritt programmerbar. Tvättkapacitet 27 kg.

EAN: 4002516927808 / Materialnummer: 12886790 /

Gamla materialnummer: 51927003EU

Program för sjukhus	•
Program för campingplatser	•
Program för idrottsföreningar	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•

Dosering

Tvättmedelsbehållare	4 fack
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12
Nivåsensor	•

Standard elanslutning

Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	12,00
Total anslutningseffekt i kW	13,60
Säkring i A	25

Möjlig spänningsvariant 1

Elanslutning	3N AC 400V 60HZ
Värmeeffekt i kW	12,00
Total anslutningseffekt i kW	13,60
Säkring i A	25

Vattenanslutning/-avlopp

Hårt vatten (alternativ) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	1646
Ytermått, nettobredd i mm	1090
Ytermått, nettodjup i mm	1226
Ytermått, bruttohöjd i mm	1793
Ytermått, bruttbredd i mm	1365
Ytermått, bruttdjup i mm	1425
Nettovikt i kg	643,0
Bruttovikt i kg	700
Maximal golvbelastning i N	8993

Emissionsvärden

Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	73 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	4,70

Utrustning

Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
Obalansövervakning	•
3-dimensionell obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Effektiv filtrering	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•

PWM 927 [RH DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd med reducerad värmeeffekt
– fritt programmerbar. Tvättkapacitet 27 kg.



EAN: 4002516927808 / Materialnummer: 12886790 /
Gamla materialnummer: 51927003EU

Flödesräknare (tillval)	•
Sockel med våg (tillval)	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Programval via färgram	•
Effektiv centrifugeringsstart	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare / energiovervakning (tillval)	•
Vattenåtervinning (tillval)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Andningsskyddsmasker [antal]	19
Insatshjälm [antal]	6
Insatsdräkter [antal]	4
Insatsytterjackor [antal]	6
Kemikalieskyddsdräkter [antal]	3
Syntettäcken [antal]	3
Syntetkuddar [antal]	6
Duntäcken [antal]	3
Dunkuddar [antal]	6
Torkdukar, 22 g [antal]	620
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	142
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	123
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	225
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	159
Sommartäcken för hästar [antal]	4
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•