

PWM 935 [RH DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd med reducerad värmeeffekt
– fritt programmerbar. Tvättkapacitet 35 kg.



- Volym på skontrumman 320 l, maximal tvättmängd 35.0 kg
- 19 % mindre vatten- och 40 % mindre energiförbrukning*
- Kort eftertorkning tack vare BoostSpin
- Optimal användning tack vare touchdisplay i färg M Touch Pro Plus
- Redo för framtiden med LAN- och wifi-anslutning

* Baserat på programmet Kulörtvätt 60° vid varmvattenanslutning, jämfört med föregående modell.

EAN: 4002516927884 / Materialnummer: 12886870 /
Gamla materialnummer: 51935003EU

Konstruktion och utförande	
Konstruktion	Frontmatade tvättmaskiner
Inriktning	Performance Plus
Front	Rostfritt stål
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Maximal tvättmängd vid ett fyllnadsförhållande på 1:9 i kg	35,0
Fyllnadsförhållande	1:9
Kapacitet i kg	35,0
Trumvolym i liter	320
Lucköppning [Ø] i mm	415
Lucköppningsvinkel i grader	180
Luckuphängning	höger
Automatisk låsning av luckan	•
Underhållsfri motor med frekvensomriktare	•
Patenterad skontrumma 2.0 av rostfritt stål	•
Användning	
Passar hotell och restauranger	•
Lämplig för äldreboenden och vårdhem	•
Lämplig för fastighetsadministration	•
Lämplig för textilrengöring	•
Lämplig för tvätterier och mangelstugor	•
Lämplig för hantverksföretag	•
Lämplig för brandkår och räddningstjänst	•
Lämplig för stuterier och ridstall	•
Lämplig för universitet, skolor och förskolor	•
Lämplig för sjukhus	•
Lämplig för campingplatser	•
Lämplig för idrottsföreningar	•
Lämplig för skönhetsalonger, spa och gym	•
Lämplig för petrokemiindustrin	•
Lämplig för livsmedelsberedningsindustrin	•
Lämplig för nöjesparker och semesteranläggningar	•
Lämplig för statliga/sociala institutioner	•
Effektuppgifter	
Beprovad viruseffektivitet	•
Testad hygien	•
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid kallvattenanslutning	6,80
Specifik energiförbrukning i kWh/kg vid kallvattenanslutning	0,18
Specifik vattenförbrukning i l/kg vid varmvattenanslutning	6,50
Specifik energiförbrukning vid anslutning till varmvatten i kWh/kg	0,05
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning	238,6
Vattenförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	392,5
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning	6,34
Energiförbrukning vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	7,20
Programtid i min. vid kallvattenanslutning	65

PWM 935 [RH DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd med reducerad värmeeffekt
– fritt programmerbar. Tvättkapacitet 35 kg.



EAN: 4002516927884 / Materialnummer: 12886870 /
Gamla materialnummer: 51935003EU

Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning	226,5
Vattenförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i liter	404,2
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning	1,75
Energiförbrukning vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i kWh	2,61
Programtid i min. vid varmvattenanslutning	49
Vattenförbrukning i l vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	224,4
Energiförbrukning i kWh vid kallvattenanslutning i ECO-programmet	4,18
Programtid vid kallvattenanslutning i ECO-programmet i min.	46
Vattenförbrukning i l vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	217,4
Energiförbrukning i kWh vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	0,67
Programtid i min. vid varmvattenanslutning i ECO-programmet	35
Programtid vid kallvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	68
Programtid vid varmvattenanslutning i programmet Mopp Standard 60 °C i min.	51
Restfuktighet vid kallsköljning i %	50
Restfuktighet vid varmsköljning i %	43
Restfuktighet vid tvätt av torkdukar i %	12
Centrifugeringsvarvtal i varv/min.	1060
g-faktor	502
Testade drifttimmar	30000
Styrelektronik	
Typ av styrning	M Touch Pro Plus
Programmeringsmöjlighet	Fri programmering
Kundspecifik förkonfiguration möjlig	•
Max senare start i timmar	Fritt valbart
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Språk kan enkelt väljas när som helst	•
Möjligt att ange vikt före programstart	•
Grund-/målgruppsanp. program	
Grundprogram	•
Program för hotell och restaurang	•
Program för äldreboenden och vårdhem	•
Program för fastighetsadministration	•
Program för textilrengöring	•
Program för tvätterier och mangelstugor	•
Program för hantverksföretag	•
Program för brandkår och räddningstjänst	•
Program för stuterier/hästgårdar/ridstall	•
Program för universitet, förskolor och skolor	•

PWM 935 [RH DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd med reducerad värmeeffekt

– fritt programmerbar. Tvättkapacitet 35 kg.

EAN: 4002516927884 / Materialnummer: 12886870 /

Gamla materialnummer: 51935003EU

Program för sjukhus	•
Program för campingplatser	•
Program för idrottsföreningar	•
Program för skönhets-, spa- och gymanläggningar	•

Dosering

Tvättmedelsbehållare	4 fack
Maximala anslutningsmöjligheter för doseringspumpar [antal]	12
Nivåsensor	•

Standard elanslutning

Uppvärmningstyp	EI
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt i kW	15,00
Total anslutningseffekt i kW	16,60
Säkring i A	35

Möjlig spänningsvariant 1

Elanslutning	3N AC 400V 60HZ
Värmeeffekt i kW	15,00
Total anslutningseffekt i kW	16,60
Säkring i A	35

Vattenanslutning/-avlopp

Hårt vatten (alternativ) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" förskruvning
Avloppsventil	DN 70

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	1646
Ytermått, nettobredd i mm	1090
Ytermått, nettodjup i mm	1275
Ytermått, bruttohöjd i mm	1793
Ytermått, bruttbredd i mm	1365
Ytermått, bruttdjup i mm	1425
Nettovikt i kg	658,0
Bruttovikt i kg	715
Maximal golvbelastning i N	9458

Emissionsvärden

Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	71 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	6,10

Utrustning

Patenterad för-avvattning	•
Dukbehandling	•
Obalansövervakning	•
3-dimensionell obalansövervakning	•
Desinfektionstvätt	•
Effektiv filtrering	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperaturövervakning	•
Specialvärmeelement	•
Mängdautomatik+	•

PWM 935 [RH DV DD]

Professionell tvättmaskin, eluppvärmd med reducerad värmeeffekt
– fritt programmerbar. Tvättkapacitet 35 kg.



EAN: 4002516927884 / Materialnummer: 12886870 /
Gamla materialnummer: 51935003EU

Flödesräknare (tillval)	•
Sockel med våg (tillval)	•
Lägga i tvätt i efterhand	•
Programval via färgram	•
Effektiv centrifugeringsstart	•
Nödstoppsbrytare	•
Tillbehör till alla produkter	•
Anslutningsmöjligheter	
Betal-/bokningssystem (tillval)	•
Optiskt gränssnitt för service	•
Effekttoppsbrytare / energiövervakning (tillval)	•
Vattenåtervinning (tillval)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Andningsskyddsmasker [antal]	26
Insatshjälm [antal]	10
Insatsdräkter [antal]	6
Insatsytterjackor [antal]	9
Kemikalieskyddsdräkter [antal]	4
Syntettäcken [antal]	4
Syntetkuddar [antal]	8
Duntäcken [antal]	4
Dunkuddar [antal]	8
Torkdukar, 22 g [antal]	800
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal]	184
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal]	159
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal]	292
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal]	206
Sommartäcken för hästar [antal]	5
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Skydd mot vattenstänk IP X4	•
WEEE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•