

## Triflex HX3

Sladdlös dammsugare

hög sugkraft | upp till 70 min drifttid | golvvakning | HEPA-filter | 3-in-1-design



- Dammupptagning >99,99 %\* för noggrann och hygienisk djuprengöring
- Boost-läge: för snabbare rengöring av hårt smutsade ytor
- Drifttid: upp till 70 minuter<sup>\*\*\*</sup> med uppladdningsbart VARTA-litiumjonbatteri.
- Patenterad<sup>\*\*\*</sup> 3-i-1-design inkl. parkeringsfunktion för att parkera
- HEPA-filter: 99,999 %<sup>\*\*\*\*</sup> utblåsningsfilter för den renaste luften i omgivningen
- FloorDetect: automatisk golvvakning och effektjustering
- BrilliantLight: mycket ljusa LED-frontbelysning för maximal dammdetektering
- Display: visar resttid och viktiga data för stressfri dammsugning
- Twist2open: för hygienisk och enkel tömning av dammbehållaren
- Noggrant utvecklad och tillverkad i Tyskland av Miele & Cie. KG

\* Vid upptagning av damm på hårda golv med sprickor uppnår vi > 100 % upptagning av damm i effektläge HI, mätt enligt IEC 62885-4:2024

\*\* Gäller för sugeffekt MIN utan ansluten elektroborste Multi Floor XXL

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999 % i enlighet med IEC 62885-4:2020/HEPA i enlighet med EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925668 / Materialnummer: 12887840 /  
Gamla materialnummer: 41WDL031EU1

| Allmän information                                     |                          |
|--|--------------------------|
| Modellbeteckning                                       | Triflex HX3              |
| Tillverkarens materialnummer                           | 12887840                 |
| EAN-nummer   | 4002516925668            |
| Konstruktion   |                          |
| Sladdlös dammsugare                                    | •                        |
| Produktnamn  | Triflex HX3              |
| Motorvariant   | Digital Efficiency Motor |
| Produkttyp   | SWDLO                    |
| Produkts typ och design                                |                          |
| Färg   | Briljantvit              |
| Rengöring  |                          |
| Vortex-teknik  | •                        |
| Elektroborste Multi Floor XXL SEB 430                  | •                        |
| Användarkomfort  |                          |
| Parkeringshållare för kortare pauser under dammsugning | •                        |
| Utbytbart litiumjonbatteri                             | •                        |
| 3i1-funktion   | •                        |
| Filtersystem   |                          |
| ComfortClean   | •                        |
| Utblåsningsfilter                                      | HEPA Lifetime-filter     |
| Volym dammbehållare i liter                            | 0,3                      |
| Tekniska data  |                          |
| Batterityp   | Litiumjon                |
| Nominell batterikapacitet i mAh                        | 2500                     |
| Ljudnivå i dB  | 74,0                     |
| Bredd i mm   | 260                      |
| Höjd i mm  | 1297                     |
| Djup i mm  | 280                      |
| Vikt, kg   | 3,6                      |
| Volt   | 25,2                     |
| Drifttid MIN-läge PowerUnit solo                       | 70                       |
| Drifttid MIN-läge med eltilbehör                       | 38                       |
| Drifttid MAX-läge med eltilbehör                       | 15                       |
| Ytkapacitet i m <sup>2</sup>                           | 160                      |
| Laddningstid i min.                                    | 240                      |
| Medföljande tillbehör                                  |                          |
| Elektroborste Multi Floor XXL                          | •                        |
| Rengöringsborste                                       | Nej                      |
| Vägghållare  | •                        |
| Nät-del  | •                        |