

Triflex HX3 Cat & Dog  
Sladdlös dammsugare  
hög sugkraft | upp till 70 min drifttid | golvvakning | HEPA | tillbehör för husdjurshår



- Dammupptagning >99,99 %\* för noggrann och hygienisk djuprengöring
- Boost-läge: för snabbare rengöring av hårt smutsade ytor
- Drifttid: upp till 70 minuter<sup>\*\*\*</sup> med uppladdningsbart VARTA-litiumjonbatteri.
- Patenterad<sup>\*\*\*</sup> 3-i-1-design inkl. parkeringsfunktion för att parkera
- HEPA-filter: 99,999 %<sup>\*\*\*\*</sup> utblåsningsfilter för den renaste luften i omgivningen
- FloorDetect: automatisk golvvakning och effektjustering
- BrilliantLight: mycket ljusa LED-frontbelysning för maximal dammdetektering
- Display: visar resttid och viktiga data för stressfri dammsugning
- Twist2open: för hygienisk och enkel tömning av dammbehållaren
- Noggrant utvecklad och tillverkad i Tyskland av Miele & Cie. KG
- Electro Compact-borste för borttagning av djurhår

\* Vid upptagning av damm på hårda golv med sprickor uppnår vi > 100 % upptagning av damm i effektläge HI, mätt enligt IEC 62885-4:2024

\*\* Gäller för sugeffekt MIN utan ansluten elektroborste Multi Floor XXL

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999 % i enlighet med IEC 62885-4:2020/HEPA i enlighet med EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925675 / Materialnummer: 12887850 /  
Gamla materialnummer: 41WDL032EU1

Allmän information	
Modellbeteckning	Triflex HX3 Cat & Dog
Tillverkarens materialnummer	12887850
EAN-nummer	4002516925675
Konstruktion	
Sladdlös dammsugare	•
Produktnamn	Triflex HX3
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Produkttyp	SWDLO
Produktens typ och design	
Färg	Obsidiansvart
Rengöring	
Vortex-teknik	•
Elektroborste Multi Floor XXL SEB 435 med BrilliantLight	•
Användarkomfort	
Parkeringshållare för kortare pauser under dammsugning	•
Utbytbart litiumjonbatteri	•
3i1-funktion	•
Filtersystem	
ComfortClean	•
Utblåsningsfilter	HEPA Lifetime-filter
Volym dammbehållare i liter	0,5
Tekniska data	
Batterityp	Litiumjon
Nominell batterikapacitet i mAh	2500
Ljudnivå i dB	74,0
Bredd i mm	260
Höjd i mm	1297
Djup i mm	280
Vikt, kg	3,6
Volt	25,2
Drifttid MIN-läge PowerUnit solo	70
Drifttid MIN-läge med eltilbehör	38
Drifttid MAX-läge med eltilbehör	15
Ytkapacitet i m <sup>2</sup>	160
Laddningstid i min.	240
Medföljande tillbehör	
Elektroborste Multi Floor XXL med BrilliantLight	•
Rengöringsborste	Nej
Vägghållare	•
Nätudel	•
HX-EC 10 Electro Compact	•