

Triflex HX3 Plus

Sladdlös dammsugare

hög sugkraft | upp till 140 min drifttid | golvvakning | HEPA | tillbehörsset



- Dammupptagning >99,99 %* för noggrann och hygienisk djuprengöring
- Boost-läge: för snabbare rengöring av hårt smutsade ytor
- Drifttid: upp till 140 minuter*** med uppladdningsbart VARTA-litiumjonbatteri.
- Patenterad*** 3-i-1-design inkl. parkeringsfunktion för att parkera
- HEPA-filter: 99,999 %**** utblåsningsfilter för den renaste luften i omgivningen
- FloorDetect: automatisk golvvakning och effektjustering
- BrilliantLight: mycket ljusa LED-frontbelysning för maximal dammdetektering
- Display: visar resttid och viktiga data för stressfri dammsugning
- Twist2open: för hygienisk och enkel tömning av dammbehållaren
- Noggrant utvecklad och tillverkad i Tyskland av Miele & Cie. KG
- Premiumset: inklusive Hardfloor Care Tool och ett andra batteri

* Vid upptagning av damm på hårda golv med sprickor uppnår vi > 100 % upptagning av damm i effektläge HI, mätt enligt IEC 62885-4:2024

** Gäller för sugeffekt MIN utan ansluten elektroborste Multi Floor XXL och användning av 2 batterier

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % i enlighet med IEC 62885-4:2020/HEPA i enlighet med EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925699 / Materialnummer: 12887870 /
Gamla materialnummer: 41WDL034EU1

Allmän information	
Modellbeteckning	Triflex HX3 Plus
Tillverkarens materialnummer	12887870
EAN-nummer	4002516925699
Konstruktion	
Sladdlös dammsugare	•
Produktnamn	Triflex HX3
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Produkttyp	SWDLO
Produkts typ och design	
Färg	Titanium-PF
Rengöring	
Vortex-teknik	•
Elektroborste Multi Floor XXL SEB 435 med BrilliantLight	•
Användarkomfort	
Parkeringshållare för kortare pauser under dammsugning	•
Utbytbart litiumjonbatteri	•
3i1-funktion	•
Filtersystem	
ComfortClean	•
Utblåsningsfilter	HEPA Lifetime-filter
Volym dammbehållare i liter	0,5
Tekniska data	
Batterityp	Litiumjon
Nominell batterikapacitet i mAh	2500
Ljudnivå i dB	74,0
Bredd i mm	260
Höjd i mm	1297
Djup i mm	280
Vikt, kg	3,6
Volt	25,2
Drifttid MIN-läge PowerUnit solo	2 x 70
Drifttid MIN-läge med ertillbehör	2 x 38
Drifttid MAX-läge med ertillbehör	2 x 15
Ytkapacitet i m ²	2 x 160
Laddningstid i min.	240
Medföljande tillbehör	
Elektroborste Multi Floor XXL med BrilliantLight	•
Rengöringsborste	Nej
Vägghållare	•
Nät-del	•
Extrabatteri	•
Hardfloor Care Tool	•