

Triflex HX3 Plus Aqua
Sladdlös dammsugare
hög sugkraft | upp till 140 min drifttid | golvavkänning | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: djuprengöring och 360°-belysning för synlig renlighet
- Dammupptagning >99,99 %* för noggrann och hygienisk djuprengöring
- Boost-läge: för snabbare rengöring av hårt smutsade ytor
- Drifttid: upp till 140 minuter¹ med uppladdningsbart VARTA-litiumjonbatteri.
- Patenterad² 3-i-1-design inkl. parkeringsfunktion för att parkera
- HEPA-filter: 99,999 %³ utblåsningsfilter för den renaste luften i omgivningen
- FloorDetect: automatisk golvavkänning och effektjustering
- BrilliantLight: mycket ljusa LED-frontbelysning för maximal dammdetektering
- Display: visar resttid och viktiga data för stressfri dammsugning
- Twist2open: för hygienisk och enkel tömning av dammbehållaren
- Noggrant utvecklad och tillverkad i Tyskland av Miele & Cie. KG
- Premiumset: inklusive Hardfloor Care Tool och ett andra batteri

* Vid upptagning av damm på hårda golv med sprickor uppnår vi > 100 % upptagning av damm i effektläge HI, mätt enligt IEC 62885-4:2024

² Gäller för sugeffekt MIN utan ansluten elektroborste Multi Floor XXL och användning av 2 batterier

³ Patent: DE 10 2016 105 475 B4

⁴ 99,999 % i enlighet med IEC 62885-4:2020/HEPA i enlighet med EN 1822-1:2019

EAN: 4002516928614 / Materialnummer: 12887890 /
Gamla materialnummer: 41WDL036EU1

Allmän information	
Modellbeteckning	Triflex HX3 Plus Aqua
Tillverkarens materialnummer	12887890
EAN-nummer	4002516928614
Konstruktion	
Sladdlös dammsugare	•
Produktnamn	Triflex HX3
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Produkttyp	SWDLO
Produktens typ och design	
Färg	Obsidiansvart
Rengöring	
Vortex-teknik	•
Elektroborste Multi Floor XXL SEB 435 med BrilliantLight	•
Användarkomfort	
Parkeringshållare för kortare pauser under dammsugning	•
Utbytbart litiumjonbatteri	•
3i1-funktion	•
Filtersystem	
ComfortClean	•
Utblåsningsfilter	HEPA Lifetime-filter
Volym dammbehållare i liter	0,5
Tekniska data	
Batterityp	Litiumjon
Nominell batterikapacitet i mAh	2500
Ljudnivå i dB	74,0
Bredd i mm	260
Höjd i mm	1297
Djup i mm	280
Vikt, kg	3,6
Volt	25,2
Drifttid MIN-läge PowerUnit solo	2 x 70
Drifttid MIN-läge med eltillbehör	2 x 38
Drifttid MAX-läge med eltillbehör	2 x 15
Ytkapacitet i m ²	2 x 160
Laddningstid i min.	240
Medföljande tillbehör	
Elektroborste Multi Floor XXL med BrilliantLight	•
Rengöringsborste	Nej
Vägghållare	•
Nättdel	•
Extrabatteri	•
Hardfloor Care Tool	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Universellt rengöringsmedel (ml)	500