

TCA532WP 8kg Advantage

T1 värmepumpstumlare:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknik | FragranceDos



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- EcoSpeed reducerar torktiden effektivt med upp till 20 minuter**
- EcoDry säkerställer effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd***
- FragranceDos ser till att tvätten doftar friskt efter torkning****

* Under utvecklingsfasen för tvättmaskinserie W1 har Miele testat modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättar (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: miele.com/20years

** Jämfört med Miele's torktumlare utan EcoSpeed med samma tvättmängd och liknande energieffektivitet. Testat i programmet "Bomull" vid full tvättmängd.

*** Patent EP 2 455 537

**** Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516942801 / Materialnummer: 12896560 /
Gamla materialnummer: 12CA5322NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Luckupphängning	vänster
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Konstruktion	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Vit
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	EasyControl gul
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	8,0
Användarkomfort	
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler i programmet "ECO Skåptorrt" i kWh	95
Ljudnivåklass i standardprogrammet "ECO Skåptorrt" i dB(A) re1pW	64
Ljudnivåklass (A – D)	B
Programtid i programmet ECO Skåptorrt i min.	170
Kondensationseffektivitet i %	95
Kondensationseffektivitetsklass (A – D)	A
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•
Torkprogram	
Bomull	•
ECO	•

TCA532WP 8kg Advantage

T1 värmepumpstumlare:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknik | FragranceDos



EAN: 4002516942801 / Materialnummer: 12896560 /


Gamla materialnummer: 12CA5322NDS

Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Impregnering	•
Skrynkelfreducering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkelkydd	•
Skongång plus	•
Summer	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Tom behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	850 x 596 x 640
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	640
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	52
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt sluten	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,42
Byta lamp	Miele service
Medföljande tillbehör	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•


TCA532WP 8kg Advantage

T1 värmepumpstumlare:


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknik | FragranceDos




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm