

PWD 8682 C [DST]

Diskdesinfektor med en disknivå

med en låda för processkemikalier och tre doseringspumpar.



- Prestanda/batch till exempel ??DIN-trådkorgar eller 22 ST roterande instrument
- Operationsoptimerat diskutrymme och integrering av processkemikalier
- Kort program för roterande instrument
- Modern produktdesign med full-touch-display och belysning i diskutrymmet
- Levereras uppkopplingsbar via wifi eller Ethernet

EAN: 4002516957508 / Materialnummer: 12945610 /

Gamla materialnummer: 62868273NWE

Konstruktion och utförande	
Serie	CompactLine
Manöverpanelsfärg	Svart
Hölje	Rostfritt stål
Underbyggnadsbar	•
Lucka	Rostfritt stål
Antal diskplan	1
AutoClose – automatisk luckspärr	•
Summer, akustisk signal vid programslut	•
Servicevänlig konstruktion	•
Användning	
Lämplig för tandläkarmottagningar	•
Lämplig för läkarmottagningar	•
Lämplig för polikliniska OP-mottagningar	•
Passar veterinärmottagningar	•
Passar för fotvårdsmottagningar	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar per omgång [antal]	2
Små trådkorgar (E 146) per batch [antal]	10
Trådkorgar (E 197) per batch [antal]	18
GYN-spekula per omgång [antal]	24
Rondskålar per omgång [antal]	5
Kirurgiska salivsugar per batch [antal]	22
Ihålliga instrument per omgång [antal]	22
Roterande instrument per omgång [antal]	22
Trådbrickor (125 x 188 x 30 mm) (B x H x D) per batch [antal]	18
Trådbrickor (176 x 273 x 30 mm) (B x H x D) per batch [antal]	10
Trådbrickor (176 x 273 x 41 mm) (B x H x D) per batch [antal]	10
Effektuppgifter	
Cirkulationspump, Qmax i liter/min.	500
Nyttovolym diskutrymme i liter	75,00
Kortaste programtid (disk och desinfektion) i min.	30
Testade drifttimmar	15000
Kortaste programtid (disk och desinfektion) i min.	23
Maximal sköljtemperatur i °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (tillval)	•
Miele Move MedDent+ (tillval)	•
Styrellektronik	
Typ av styrning	M Touch Flex
Programfavoriter kan ställas in	•
Godkännande av cykel direkt via displayen	•
Max senare start i timmar	24
Programmeringsmöjlighet	Programmerbar
Program [antal]	13

PWD 8682 C [DST]

Diskdesinfektor med en disknivå

med en låda för processkemikalier och tre doseringspumpar.



EAN: 4002516957508 / Materialnummer: 12945610 /

Gamla materialnummer: 62868273NWE

Fria programplatser [antal]	5
AO-värdesstyrning	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
Inställbara displayspråk	•
Standard elanslutning	
Elanslutning	3N AC 400V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	8,50
Total anslutningseffekt i kW	9,30
Säkring i A	16
Nätanslutningens längd i m	1,90
Möjlig spänningsvariant 1	
Elanslutning	AC 230V 50HZ
Värmeeffekt el i kW	2,50
Total anslutningseffekt i kW	3,30
Säkring i A	16
Vattenanslutning/-avlopp	
Kallvatten [antal]	1
Varmvatten [antal]	1
Nödvändigt flödestryck i kPa	200-1000
AD-vatten [antal]	1
Maximal matningshöjd för avloppspump i cm	100
Maximal vattenhårdhet (kallvatten/varmvatten) i mmol/l	10,70
Avloppspump [DN]	22
Integrerad vattenavhårdare	•
Vattenskyddssystem	Waterproof-system
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	835
Ytermått, nettobredd i mm	600
Ytermått, nettodjup i mm	600
Ytermått, bruttohöjd i mm	950
Ytermått, bruttbredd i mm	670
Ytermått, bruttdjup i mm	740
Diskutrymme, användbar höjd i mm	280
Diskutrymme, användbar bredd i mm	490
Nettovikt i kg	81
Diskutrymme, användbart djup i mm	498
Bruttovikt i kg	89
Maximal golvbelastning i N/m ²	1220
Emissionsvärden	
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen	≤70 dB(A) re 20 µPa
Värmeavgivning till rummet i MJ/h	1,00
Program	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Vario TD Dental kort för dentala hand- och vinkelstycken	•
Vario TD MIC	•

PWD 8682 C [DST]

Diskdesinfektor med en disknivå

med en låda för processkemikalier och tre doseringspumpar.



EAN: 4002516957508 / Materialnummer: 12945610 /

Gamla materialnummer: 62868273NWE

Vario TD GYN	•
Vario TD ÖNH	•
Vario TD ÖNH-optik	•
Vario TD-instrument	•
Avsköljning kallvatten	•
Utrustning	
1 doseringspump för flytande rengöringsmedel	•
1 doseringspump för neutraliseringsmedel	•
1 doseringspump för sköljmedel	•
DS5 Flex-suglans	•
Automatisk detektering av tom nivå	•
Kontroll av doseringsvolym	•
Ångkondensator	•
Övervakning av spoltryck	•
Spolarmsövervakning	•
Användarinstruktioner	•
Belysning för diskutrymmet	•
Gränssnitt för processdokumentation (tillval)	•
Flerkomponents filtersystem	•
Värmepump med varierbart varvtal	•
Pump med hög cirkulationseffekt	•
Direkt tillkoppling av insatser	•
EcoDry	•
Saltbehållare på diskutrymmets botten	•
Optiskt gränssnitt för Miele Service	•
Kommunikationsöppning	•
Diskutrymme utan skarvar tack vare lasersvetsteknik	•
Värmeelement utanför diskutrymmet	•
Diskutrymme av högkvalitativt rostfritt stål (1.4301/304)	•
Justeringsmått 2x5 l behållare för kemikalier och behållare för sköljmedel	•
Omfattande komponenter (tillval)	•
Anslutningsmöjligheter	
Wifi	•
Ethernet-gränssnitt (tillval)	•
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-riktlinje 2011/65/EU	•
EU-medicinproduktklass IIb	•