

KM 8484 FR
Induktionshäll
806 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon



- 5 kokzoner inklusive 1 kraftfull PowerFlex XL-kokzon
- Exakta inställningar med centralt SingleSlide-reglage inklusive nätuppkoppling
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 806 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering

EAN: 4002516979982 / Materialnummer: 12952850 /
Gamla materialnummer: 26184840NER

Allmän information	
Modellbeteckning	KM 8484 FR
Tillverkarens materialnummer	12952850
EAN-nummer	4002516979982
Marknadsföringsklass	Gold
Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdelen	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål	•
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	5
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	5
PowerFlex-kokzoner	
Antal	2
Typ	PowerFlex XL-kokzon
Storlek i mm	Ø 120 – 230
Maximal effekt i W	2100
Maximal Booster-effekt i W	3650
1. kokzonen	
Position	fram till vänster
Typ	Ring med dubbla kretsar
Storlek i mm	Ø 100-160
Maximal effekt i W	1400
Maximal Booster-effekt i W	2200
2. kokzonen	
Position	bakre vänster
Typ	Ring med dubbla kretsar
Storlek i mm	Ø 120 – 190
Maximal effekt i W	1850
Maximal Booster-effekt i W	3000
3. kokzonen	
Position	centrerad
Typ	Ring med dubbla kretsar
Storlek i mm	Ø 140-220
Maximal effekt i W	2300
Maximal Booster-effekt i W	3650
4. kokzonen	
Position	höger
Typ	PowerFlex XL-kokzon
Storlek i mm	230x460
Maximal effekt i W	4200
Maximal Booster-effekt i W	7360

KM 8484 FR
Induktionshäll
806 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon



EAN: 4002516979982 / Materialnummer: 12952850 /
Gamla materialnummer: 26184840NER

Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via touchknappar	SingleSlide
Displayens färg	Gul
Permanent kastrulligenkänning	•
Stop&Go-funktion	•
Torskydd	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Effektivitet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	10
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	10
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	10
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	52 x 806 x 526
Mått (B x D) i mm	806 x 52 x 526
Dimensioner, mm (bredd)	806
Dimensioner, mm (höjd)	52
Dimensioner, mm (djup)	526
Ursågningsmått (B x D) vid ovanpåliggande montering i mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	45
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	750 mm - 780 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	490 mm - 500 mm
Vikt, kg	14
Total anslutningseffekt, KW	7,36
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60

KM 8484 FR
Induktionshäll
806 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon




EAN: 4002516979982 / Materialnummer: 12952850 /
Gamla materialnummer: 26184840NER

Medföljande tillbehör

Anslutningskabel

Ja

KM 8484 FR
Induktionshäll
806 mm | individuella kokzoner och PowerFlex-kokzon



KM8484FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing